

## Guard L1 Silence Aspirateur traîneau performant | le plus puissant de Miele avec 62 dB | DynamicDrive



- 2 en 1 suceur à coussin et suceur plat pour un nettoyage sans effort
- Aspiration silencieuse avec la brosse FlexTeQ
- Plus silencieuse que jamais grâce au système Silence Pro (62 dB)
- Silencieuses et douces : roulettes Dynamic Drive
- Design Premium avec des applications élégantes
- La puissance optimale pour chaque tâche de nettoyage : quatre modes au choix
- Hauteur personnalisable et poignée ergonomique confort
- Filtre Silence AirClean : réduit les bruits d'air et de moteur
- Durable : testé pour une durée de vie de 20 ans\*
- ComfortFit : conçu pour répondre aux normes d'hygiène les plus strictes

\* Pendant la phase de développement de la série d'aspirateurs Guard mise en avant, Miele a testé les modèles et composants clés pendant 750 heures (= 37,5 heures par an) en utilisant divers niveaux de puissance. En savoir plus : [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

Code EAN: 4002516794462 / Numéro de matériel: 12558890 / Ancien Numéro de matériel: 41UGK031CE

<b>Modèle et design</b>	
Coloris	Gris casa
<b>Modèle</b>	
Type de produit	SUGKO
<b>Confort d'utilisation</b>	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Pédales +/-
Écran d'affichage de la puissance	•
Système Pause pour petites pauses	•
Système Pause pour le rangement	deux côtés
Enrouleur automatique Comfort	•
Poignée confort 2.0	•
<b>Mobilité</b>	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
Dynamic Drive	•
Rayon d'action en m	12
Longueur câble en m	8,5
<b>Système de filtration</b>	
Volume sac à poussière en l	3,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation	Filtre Silence AirClean
Filtre de protection moteur	•
<b>Sécurité</b>	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance en W	550
Volume en dB	62,0
Largeur en mm	500
Hauteur en mm	239
Poids en kg	6,5
<b>Accessoires fournis</b>	
Trois accessoires	intégré
Suceur à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Bon d'achat pour sac à poussière	•
Brosse SBD 680 FlexTeQ	•