

Guard L1 Performance

Doté d'un équipement Premium pour les plus hautes exigences.

performant | économe et silencieux | convient aussi aux personnes allergiques



- Durable : testé pour une durée de vie de 20 ans*
- ComfortFit : conçu pour répondre aux normes d'hygiène les plus strictes
- Pour un nettoyage sans effort : 2 en 1 suceur à coussin et suceur plat
- La puissance optimale pour chaque tâche de nettoyage : quatre modes au choix
- Aspiration silencieuse avec la brosse FlexTeQ
- Idéal pour les personnes allergiques grâce au filtre AirClean HEPA
- Hauteur personnalisable et poignée ergonomique confort
- Plus silencieuse que jamais grâce au système Silence Pro (62 dB)
- Design Premium avec des applications élégantes
- Économie d'énergie grâce au ventilateur spécial

* Pendant la phase de développement de la série d'aspirateurs Guard mise en avant, Miele a testé les modèles

et composants clés pendant 750 heures (= 37,5 heures par an) en utilisant divers niveaux de puissance. En savoir plus :

miele.com/20years

Code EAN: 4002516794516 / Numéro de matériel: 12558950 /

Ancien Numéro de matériel: 41USI036CE

Modèle	
Aspirateur traîneau avec sac à poussière	•
Marque de produit	Guard L1
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SUSIO
Modèle et design	
Coloris	Blanc brillant
Confort d'utilisation	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Pédales +/-
Écran d'affichage de la puissance	•
Tube d'aspiration	Tube d'aspiration X(HES)
Système Pause pour petites pauses	•
Système Pause pour le rangement	deux côtés
Enrouleur automatique Comfort	•
Poignée EFS	•
Mobilité	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
Direction 3 points	•
Rayon d'action en m	12
Longueur câble en m	8,5
Système de filtration	
Type sac aspirateur	HyClean Pure TU
Volume sac à poussière en l	3,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation	Filtre AirClean HEPA
Filtre de protection moteur	•
Sécurité	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
Caractéristiques techniques	
Puissance en W	700
Volume en dB	67,0
Largeur en mm	500
Hauteur en mm	239
Poids en kg	6,5
Accessoires fournis	
Trois accessoires	intégré
Suceur à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Bon d'achat pour sac à poussière	•
Brosse SBD 680 FlexTeQ	•