

Guard M1 Silence

Doté d'un équipement Premium pour les plus hautes exigences.

forte puissance d'aspiration | design élégant | nettoyage silencieux avec 66 dB



- ComfortFit : conçu pour répondre aux normes d'hygiène les plus strictes
- Durable : testé pour une durée de vie de 20 ans*
- Tube télescopique EasySlide réglable en hauteur
- Touche Mode : puissance d'aspiration facilement adaptée à vos besoins
- Compartiment pratique avec accessoires en trois parties pour plus de confort
- Design élégant et icônes LED lumineuses
- Rayon d'action supp., moins de changements de prises : 11 m de rayon d'action
- Filtre Silence AirClean : réduit les bruits d'air et de moteur

* Pendant la phase de développement de la série d'aspirateurs Guard mise en avant, Miele a testé les modèles

et composants clés pendant 750 heures (= 37,5 heures par an) en utilisant divers niveaux de puissance. En savoir plus :

miele.com/20years

Code EAN: 4002516795230 / Numéro de matériel: 12560290 / Ancien Numéro de matériel: 41VYK032CE

Modèle et design	
Coloris	Gris casa
Modèle	
Aspirateur traîneau avec sac à poussière	•
Marque de produit	Guard M1
Variante moteur	EcoLine
Type de produit	SVYK0
Confort d'utilisation	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Touche MODE
Poignée de transport ergonomique	•
Poignée ergonomique	•
Tube d'aspiration	Tube télescopique de taille moyenne, HES
Système Pause pour petites pauses	•
Système Pause pour le rangement	deux côtés
Enrouleur automatique Comfort	•
Mobilité	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
Direction 3 points	•
Rayon d'action en m	11
Longueur câble en m	7,5
Système de filtration	
Type sac aspirateur	HyClean Pure CO
Volume sac à poussière en l	4,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation	Filtre Silence AirClean
Filtre de protection moteur	•
Sécurité	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
Caractéristiques techniques	
Puissance en W	550
Volume en dB	66,0
Largeur en mm	496
Hauteur en mm	227
Poids en kg	6,8
Accessoires fournis	
Trois accessoires	intégré
Suceur à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse SBD 680 FlexTeQ	•