

## Guard M1

### Aspirateur traîneau

forte puiss. d'asp. | filtre AirClean | accessoire intégré | réglable en hauteur



- ComfortFit : conçu pour répondre aux normes d'hygiène les plus strictes
- Durable : testé pour une durée de vie de 20 ans\*
- Rétention des poussières de 99,99 %\*\* grâce au filtre AirClean
- Touche Mode : puissance d'aspiration facilement adaptée à vos besoins
- Compartiment pratique avec accessoires en trois parties pour plus de confort
- Design élégant et icônes LED lumineuses
- Rayon d'action supp., moins de changements de prises : 11 m de rayon d'action

\* Pendant la phase de développement de la série d'aspirateurs Guard mise en avant, Miele a testé les modèles

et composants clés pendant 750 heures (= 37,5 heures par an) en utilisant divers niveaux de puissance. En savoir plus :

[miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* Selon CEI 62885-2:2021

Code EAN: 4002516833789 / Numéro de matériel: 12654130 /

Ancien Numéro de matériel: 41VWF640CE

| Modèle et design                                  |                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Coloris                                           | Rouge terra                              |
| Modèle                                            |                                          |
| Aspirateur traîneau avec sac à poussière          | •                                        |
| Marque de produit                                 | Guard M1                                 |
| Variante moteur                                   | PowerLine                                |
| Type de produit                                   | SVWF6                                    |
| Confort d'utilisation                             |                                          |
| Réglage électronique de la puissance d'aspiration | Touche MODE                              |
| Poignée de transport ergonomique                  | •                                        |
| Poignée ergonomique                               | •                                        |
| Tube d'aspiration                                 | Tube télescopique de taille moyenne, HES |
| Système Pause pour petites pauses                 | •                                        |
| Système Pause pour le rangement                   | deux côtés                               |
| Enrouleur automatique Comfort                     | •                                        |
| Mobilité                                          |                                          |
| Roulettes pivotantes sur axe en acier             | •                                        |
| Direction 3 points                                | •                                        |
| Rayon d'action en m                               | 11                                       |
| Longueur câble en m                               | 7,5                                      |
| Système de filtration                             |                                          |
| Type sac aspirateur                               | HyClean Pure CO                          |
| Volume sac à poussière en l                       | 4,5                                      |
| Indicateur de remplissage du sac à poussière      | •                                        |
| Filtre d'évacuation                               | Filtre AirClean                          |
| Filtre de protection moteur                       | •                                        |
| Sécurité                                          |                                          |
| Système de verrouillage pour brosse et poignée    | •                                        |
| Positionnement automatique du sac à poussière     | •                                        |
| Bande de protection des meubles                   | •                                        |
| Caractéristiques techniques                       |                                          |
| Puissance en W                                    | 890                                      |
| Volume en dB                                      | 77                                       |
| Largeur en mm                                     | 496                                      |
| Hauteur en mm                                     | 227                                      |
| Poids en kg                                       | 6,7                                      |
| Accessoires fournis                               |                                          |
| Trois accessoires                                 | intégré                                  |
| Suceur à coussins                                 | •                                        |
| Suceur plat                                       | •                                        |
| Brosse à meuble avec poils synthétiques           | •                                        |
| Brosse                                            | •                                        |