

WWD380 WCS PWash&Steam&9kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A-20 %* | 9 kg | 1400 tr/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



Code EAN: 4002516857877 / Numéro de matériel: 12703610 /
Ancien Numéro de matériel: 11WD3801D

Modèle	
Superposable en colonne	•
Charnière de porte	droite
Installation côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Type	
Marque de produit	W1 White Edition
Chargement frontal	•
Essorage	
Vitesse d'essorage maximale	1400
Arrêt cuve pleine	•
Fonction « sans essorage »	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Noir obsidien avec bague blanche
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de bandeau de commande	incliné à 5°
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	DirectSensor blanc, 7 segments
Performance de nettoyage	
Technologie de lavage innovante QuickIntenseWash	•
Dosage précis par capsule CapDosing	•
Protection du linge	
Tambour à structure alvéolaire	•
Charge en kg	9,0
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A	20%
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh	40
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	50
Classe d'efficacité d'essorage (A-G)	B
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pendant l'essorage) (A-D)	A
Émissions de bruit acoustique dans l'air pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	72
Durée du programme « ECO 40-60 » à capacité nominale	229
Consommation en mode arrêt en W	0,30

- Un soin du linge parfait* testé pour durer 20 ans
- Économiser encore plus d'énergie avec A -20 %**
- SteamCare réduit jusqu'à 50 % le temps de repassage, rafraîchit vos vêtements
- QuickPowerWash assure un lavage efficace et rapide en seulement 49 minutes***
- Commande intégrale de votre lave-linge via l'App avec Miele@home****

* Pendant la phase de développement de la série de lave-linge W1, Miele a testé les modèles et les composants principaux dans différents programmes en les soumettant à 5000 cycles de lavage (= 5 lessives par semaine pendant 50 semaines par an). En savoir plus : miele.com/20years

** 20 % plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A.

*** Valable pour tous les lave-linge Miele respectant les paramètres techniques de processus et de machine présentés dans le récapitulatif du rapport d'essai WL 1110/18.

**** Miele@home est une offre numérique distincte de Miele & Cie. KG. Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et les régions.



WWD380 WCS PWash&Steam&9kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A-20 %* | 9 kg | 1400 tr/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



Code EAN: 4002516857877 / Numéro de matériel: 12703610 /

Ancien Numéro de matériel: 11WD3801D

Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,60
Lavage à basse température « froid » et « 20 °C »	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Contrôle anti-mousse	•
Moteur ProfiEco	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
Coton	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Chemises	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express 20	•
Textiles foncés/Jeans	•
Rafraîchir (Vapeur)	•
Vidange/essorage	•
ECO 40-60	•
Options de lavage	
Court	•
Prélavage	•
Hydro plus	•
Rinçage supplémentaire	•
Défroissage à la vapeur	•
Signal sonore	•
Sécurité	
Système anti-fuites	Watercontrol-System
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Interface optique	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (h x l x p) en mm	850 x 596 x 643
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	643
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1077
Poids en kg	80
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m	1,60
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en m	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2

WWD380 WCS PWash&Steam&9kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A-20 %* | 9 kg | 1400 tr/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm