

## WEJ885 WPS PWash&TDos&Steam

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A -20 %\* I 9 kg I 1600 tr/min I Dosage auto I QuickPowerWash I Hygiène virus



- Un soin du linge parfait \* testé pour durer 20 ans#
- Économiser encore plus d'énergie avec A -20 %\*\*
- Dosage précis et automatique de la lessive avec TwinDos®\*\*\*
- QuickPowerWash assure un lavage efficace et rapide en seulement 49 minutes\*\*\*\*
- L'hygiène contre les virus élimine 99,9 %\*\*\*\*\*
- des virus potentiels de votre linge

\* Pendant la phase de développement de la série de lave-linge W1, Miele a testé les modèles et les composants principaux dans différents programmes en les soumettant à 5000 cycles de lavage (= 5 lessives par semaine pendant 50 semaines par an). En savoir plus : [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 20 % plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A.

\*\*\* Brevet EP 2 784 205

\*\*\*\* Valable pour tous les lave-linge Miele respectant les paramètres techniques de processus et de machine présentés dans le récapitulatif du rapport d'essai WL 110/18.

\*\*\*\*\* Testé scientifiquement par l'École supérieure d'Albstadt-Sigmaringen et récompensé par le label or de l'Institut d'hygiène et de virologie intégratives – InFluenc\_H. Vaut pour tous les modèles avec TwinDos® et PowerWash pour le programme Coton Hygiène 60 °C et avec l'option AllergoWash. La description de la méthode est disponible en cliquant sur le lien suivant : <https://www.miele.com/wa-c>



Code EAN: 4002516865834 / Numéro de matériel: 12717770 /

Ancien Numéro de matériel: 11EJ8856D

| Modèle                                                                                  |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Superposable en colonne                                                                 | •                            |
| Installation côte à côte                                                                | •                            |
| Encastrable sous plan                                                                   | •                            |
| Ouverture de porte                                                                      | droite                       |
| Type                                                                                    |                              |
| Marque de produit                                                                       | W1 Chrome Edition            |
| Chargement frontal                                                                      | •                            |
| Essorage                                                                                |                              |
| Vitesse d'essorage maximale                                                             | 1600                         |
| Arrêt cuve pleine                                                                       | •                            |
| Fonction « sans essorage »                                                              | •                            |
| Design                                                                                  |                              |
| Couleur de l'appareil                                                                   | Blanc lotus                  |
| Coloris du bandeau                                                                      | Blanc lotus                  |
| Design de porte                                                                         | Chrome                       |
| Couleur du sélecteur rotatif                                                            | Blanc lotus/anneau chromé    |
| Type de bandeau de commande                                                             | droit                        |
| Type de commande                                                                        | Sélecteur rotatif            |
| Écran                                                                                   | ComfortSensor blanc, 1 ligne |
| Performance de nettoyage                                                                |                              |
| Technologie de lavage innovante QuickIntenseWash                                        | •                            |
| Dosage automatique de la lessive TwinDos                                                | •                            |
| Dosage précis par capsule CapDosing                                                     | •                            |
| Option Taches                                                                           | •                            |
| Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus                                          | •                            |
| Protection du linge                                                                     |                              |
| Tambour à structure alvéolaire                                                          | •                            |
| Charge en kg                                                                            | 9,0                          |
| Confort d'utilisation                                                                   |                              |
| Mise en réseau avec Miele@home                                                          | •                            |
| Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance                                                  | •                            |
| Affichage du temps restant                                                              | •                            |
| Affichage de déroulement de programme                                                   | •                            |
| Éclairage du tambour                                                                    | LED                          |
| MultiLingua                                                                             | •                            |
| Bac à produits AutoClean                                                                | •                            |
| AddLoad                                                                                 | •                            |
| Efficacité et durabilité                                                                |                              |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G)                                                   | A                            |
| Plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A        | 20%                          |
| Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh | 40                           |
| Consommation d'eau pondérée par cycle en l                                              | 50                           |
| Classe d'efficacité d'essorage (A–G)                                                    | A                            |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pendant l'essorage) (A–D)            | A                            |

WEJ885 WPS PWash&TDos&Steam

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A -20 %\* | 9 kg | 1600 tr/min | Dosage auto | QuickPowerWash | Hygiène virus



Code EAN: 4002516865834 / Numéro de matériel: 12717770 /

Ancien Numéro de matériel: 11EJ8856D

Émissions de bruit acoustique dans l'air pendant l'essorage 68  
en dB(A) re 1 pW

Durée du programme « ECO 40–60 » à capacité nominale 229

Consommation en mode arrêt en W 0,40

Consommation en mode veille avec maintien de la  
connexion au réseau en W 0,80

EcoFeedback

Lavage à basse température « froid » et « 20 °C »

Contrôle de capacité automatique

Débitmètre

Contrôle anti-mousse

Moteur ProfiEco

#### Programmes de lavage

QuickPowerWash

Automatic +

Coton

Entretien facile

Linge délicat

Chemises

Soie (lavage à la main)

Laine (lavage à la main)

Programme Express 20

Textiles foncés/J Jeans

Textiles modernes

Imperméabilisation

Textiles sport

Couettes plumes

Oreillers

Duvets

Voilages

Coton hygiène

Rafraîchir (Vapeur)

Finish vapeur

Nettoyage machine

Textiles neufs

Rinçage seul/Amidonage

Vidange/essorage

ECO 40–60

#### Options de lavage

SingleWash

Court

Trempage

Prélavage

Hydro plus

Rinçage supplémentaire

Défroissage à la vapeur

Signal sonore

AllergoWash

WEJ885 WPS PWash&TDos&Steam

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A -20 %\* | 9 kg | 1600 tr/min | Dosage auto | QuickPowerWash | Hygiène virus



Code EAN: 4002516865834 / Numéro de matériel: 12717770 /

Ancien Numéro de matériel: 11EJ8856D

## Sécurité

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Système anti-fuites | Waterproof-System |
| Sécurité enfants    | •                 |
| Code PIN            | •                 |
| Interface optique   | •                 |

## Caractéristiques techniques

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dimensions en mm (largeur)                                    | 596                 |
| Dimensions en mm (hauteur)                                    | 850                 |
| Dimensions en mm (profondeur)                                 | 636                 |
| Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm                  | 1054                |
| Profondeur de l'appareil sans porte (pour encastrement) en mm | 600                 |
| Poids en kg                                                   | 95                  |
| Puissance totale de raccordement en kW                        | 2,10-2,40           |
| Tension en V                                                  | 220-240             |
| Protection par fusible en A                                   | 10                  |
| Fréquence en Hz                                               | 50                  |
| Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m                        | 1,60                |
| Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en m                     | 1,50                |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m              | 2                   |
| Remplacer l'ampoule                                           | Service après-vente |

## Accessoires fournis

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| 3 capsules                                        | • |
| UltraPhase 1 + 2                                  | • |
| Bon d'achat pour cinq cartouches Miele UltraPhase | • |

## Langues affichage dispo.


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

deutsch, english (GB),  
français (FR), hrvatski,  
italiano, magyar,  
nederlands, polski, română,  
slovenščina, srpski, türkçe,  
ελληνικά


WEJ885 WPS PWash&TDos&Steam

Lave-linge à chargement frontal W1 :


A -20 %\* | 9 kg | 1600 tr/min | Dosage auto | QuickPowerWash | Hygiène virus




W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm