

## DAE 1530

Hotte totalement intégrable  
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



- Cuisine individuelle : intégration totale dans 532 mm 532 mm de largeur
- Performant – 415 m<sup>3</sup>/h au niveau le plus élevé
- Éclairage uniforme grâce à la barrette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover



Code EAN: 4002516872016 / Numéro de matériel: 12760940 /  
Ancien Numéro de matériel: 28E1530SD

<b>Modèle et design</b>	
Coloris	Inox
<b>Modèle</b>	
Hotte totalement intégrable	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUU 150,DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKF 32-P
<b>Confort d'utilisation</b>	
Commande électronique	•
EasySwitch	•
Commande	EasySwitch
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Niveaux Booster	1
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation annuelle d'énergie en kWh/an	72,2
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	B
Classe du degré de saturation des graisses	B
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	B
Classe d'efficacité lumineuse	A
<b>Confort d'entretien</b>	
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de filtre à graisses métallique en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	1
<b>Éclairage</b>	
Nombre x Watt	1 x 3,2 W
Puissance d'éclairage en Lx	360 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
<b>Ventilateur</b>	
Nombre de ventilateurs	1
Ventilateur à double entrée	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
<b>Évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	215
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	315
Puissance de ventilation au niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon norme EN 61591	415
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m <sup>3</sup> /h)	675
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	45,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	48,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	65,0
Pression sonore niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	30,0

DAE 1530

Hotte totalement intégrable

avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



Code EAN: 4002516872016 / Numéro de matériel: 12760940 /

Ancien Numéro de matériel: 28E1530SD

Pression sonore niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	34,0
--	------

Pression sonore niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	39,0
--	------

Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	51,0
--	------

#### Air recyclé

Puissance de ventilation au niveau 1 (m³/h) selon norme EN 61591	200
--	-----

Puissance de ventilation au niveau 2 (m³/h) selon norme EN 61591	295
--	-----

Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/h) selon norme EN 61591	395
--	-----

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591	630
--	-----

Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	46,0
---	------

Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	53,0
---	------

Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	59,0
---	------

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	71,0
---	------

Pression sonore niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	32,0
--	------

Pression sonore niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	39,0
--	------

Pression sonore niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	45,0
--	------

Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	57,0
--	------

#### Sécurité

Sécurité Oubli	•
----------------	---

#### Caractéristiques techniques

Largeur du fût en mm	532
----------------------	-----

Hauteur du fût en mm	50
----------------------	----

Profondeur du fût en mm	372
-------------------------	-----

Poids net en kg	9,0
-----------------	-----

Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
--	-----

Prise de terre	•
----------------	---

Hauteur minimale au-dessus des tables de cuisson électriques en mm	450
--	-----

Distance de sécurité minimale au-dessus des tables de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
--	-----

Nombre de phases	1
------------------	---

Puissance totale de raccordement en kW	0,20
--	------

Tension en V	230
--------------	-----

Protection par fusible en A	10
-----------------------------	----

Fréquence en Hz	50
-----------------	----

#### Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
--------------------------------------	---

DAE 1530

Hotte totalement intégrable  
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



Code EAN: 4002516872016 / Numéro de matériel: 12760940 /  
Ancien Numéro de matériel: 28E1530SD


Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150

**Accessoires fournis**

Clapet anti-retour	•
--------------------	---

DAE 1530

Hotte totalement intégrable  
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



DAE1530, DAE1535 Installation drawing