

H 7460 B

Four multifonctions

design facile à combiner avec éclairage LED et PerfectClean.



- Grand écran texte avec commande par capteur – DirectSensor
- Nettoyage facile : équipement PerfectClean
- Des pâtes moelleuses et des croûtes dorées – fonction HydraCook
- Fini les aliments trop cuits – avec TasteControl
- Appareil compatible réseau Wi-Fi – Miele@home



Code EAN: 4002516931799 / Numéro de matériel: 12821420 /

Ancien Numéro de matériel: 22746004D

Modèle et design	
Couleur de l'appareil	Pearlbeige
VitroLine	•
Modèle et design	
Four encastrable	•
Avantages gustatifs	
TasteControl	•
Chauffage accéléré	•
Préchauffage	•
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•
Modes de cuisson	
Chaleur tournante +	•
Chaleur sole-voûte	•
Fonction HydraCook	•
Fonction HydraCook avec rôtissage automatique	•
Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +	•
Fonction HydraCook avec cuisson intensive	•
Fonction HydraCook avec chaleur sole-voûte	•
Cuisson intensive	•
Rôtissage automatique	•
Turbogrill	•
Gril	•
Chaleur sole	•
Chaleur tournante Eco	•
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon pays	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Jets de vapeur programmables	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•

H 7460 B

Four multifonctions

design facile à combiner avec éclairage LED et PerfectClean.



Code EAN: 4002516931799 / Numéro de matériel: 12821420 /

Ancien Numéro de matériel: 22746004D

Réglages personnalisés

•

Efficacité et durabilité

Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Consommation en mode Arrêt en W	0,5
Utilisation de la chaleur résiduelle automatique	•
Consommation en mode Veille en W	1,0
Durée avant basculement automatique en mode Veille en min	20
Durée avant basculement automatique en mode Arrêt en min	20
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20

Confort d'entretien

Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique	•
Résistance de gril rabattable	•
Porte CleanGlass	•

Alimentation eau/dif. vapeur

Générateur vapeur, puissance en kW	1,10
Réservoir d'eau fraîche, volume en l	0,3
Tuyau d'aspiration pour recueillir l'eau	•

Sécurité

Système de refroidissement avec façade froide	•
Sécurité Oubli	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage des touches	•

Caractéristiques techniques

Volume de l'enceinte de cuisson en l	76
Nombre de niveaux d'introduction	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2	5
Marquage des niveaux d'introduction	•
Éclairage de l'enceinte	1 spot LED
Températures en °C	30–300
Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	300
Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	590
Hauteur de la niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Profondeur de l'appareil en mm	568
Poids en kg	42,0
Puissance totale de raccordement en kW	3,50
Tension en V	220-240
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,50


H 7460 B

Four multifonctions


design facile à combiner avec éclairage LED et PerfectClean.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings