

H 7460 BP

Four multifonctions

design facile à combiner avec éclairage LED et pyrolyse.



- Grand écran texte avec commande par capteur – DirectSensor
- Nettoyage facile – équipement Pyrolyse et PyroFit
- Des pâtes moelleuses et des croûtes dorées – fonction HydraCook
- Fini les aliments trop cuits – avec TasteControl
- Appareil compatible réseau Wi-Fi – Miele@home



Code EAN: 4002516932819 / Numéro de matériel: 12821430 /

Ancien Numéro de matériel: 22746005D

Modèle et design	
Coloris	Pearlbeige
Modèle et design	
Four encastrable	•
VitroLine	•
Avantages gustatifs	
TasteControl	•
Chauffage accéléré	•
Préchauffage	•
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•
Modes de cuisson	
Chaleur tournante +	•
Chaleur sole-voûte	•
Fonction HydraCook	•
Fonction HydraCook avec rôtissage automatique	•
Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +	•
Fonction HydraCook avec cuisson intensive	•
Fonction HydraCook avec chaleur sole-voûte	•
Cuisson intensive	•
Rôtissage automatique	•
Turbogrill	•
Gril	•
Chaleur sole	•
Chaleur tournante Eco	•
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon pays	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Jets de vapeur programmables	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•

H 7460 BP

Four multifonctions

design facile à combiner avec éclairage LED et pyrolyse.



Code EAN: 4002516932819 / Numéro de matériel: 12821430 /

Ancien Numéro de matériel: 22746005D

Réglages personnalisés

•

Effacité et durabilité

Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D) A+

Utilisation de la chaleur résiduelle automatique

•

Consommation en mode arrêt en W 0,5

Consommation en mode veille en W 1,0

Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W 2,0

Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min 20

Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min 20

Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min 20

Confort d'entretien

Auto-nettoyage par pyrolyse

•

Résistance de gril rabattable

•

Porte CleanGlass

•

Alimentation eau/dif. vapeur

Générateur vapeur, puissance en kW 1,10

Réservoir d'eau fraîche, volume en l 0,3

Tuyau d'aspiration pour recueillir l'eau

•

Sécurité

Système de refroidissement avec façade froide

•

Sécurité Oubli

•

Verrouillage de la mise en marche

•

Verrouillage de porte en mode Pyrolyse

•

Verrouillage des touches

•

Caractéristiques techniques

Volume de l'enceinte de cuisson en l 76

Nombre de niveaux d'introduction 5

Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1 5

Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2 5

Marquage des niveaux d'introduction

•

Éclairage de l'enceinte 1 spot LED

Températures en °C 30–300

Températures min. en °C 30

Températures max. en °C 300

Largeur de la niche min. en mm 560

Largeur de la niche max. en mm 568

Hauteur de la niche min. en mm 590

Hauteur de la niche max. en mm 595

Profondeur de la niche en mm 550

Largeur des appareils en mm 595

Hauteur de l'appareil en mm 596

Profondeur de l'appareil en mm 568

Poids en kg 47,0

Puissance totale de raccordement en kW 3,60

Tension en V 220-240

Fréquence en Hz 50

Protection par fusible en A 16


H 7460 BP

Four multifonctions


design facile à combiner avec éclairage LED et pyrolyse.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings