

G 5811 U Active Plus  
Lave-vaisselle posable  
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



- Classe d'efficacité énergétique A – économies et protection de la planète
- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Économisez jusqu'à 50 % d'électricité grâce au raccordement à l'eau chaude Miele
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès une conso. d'eau de 6.0 l en prog. Automatic
- Aménagement flexible des paniers au quotidien – paniers Comfort
- Espace et flexibilité – grâce au panier supérieur réglable en hauteur



Code EAN: 4002516903833 / Numéro de matériel: 12845860 /  
Ancien Numéro de matériel: 21581127D

<b>Type</b>	
Lave-vaisselle encastrables sous plan	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
<b>Design</b>	
Coloris du bandeau	Inox CleanSteel
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage à 7 segments à 3 positions
Couleur de l'écran	Blanc
<b>Confort</b>	
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Écran
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,2
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,53
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,30
Durée du programme ECO en minutes	258
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	43
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
<b>Qualité du résultat</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage actif par condensation	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programmes de lavage</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75 °C	•
Fragile	•
<b>Options de lavage</b>	
Programme Express	•
Extra propre	•
Séchage +	•
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Panier à couverts

G 5811 U Active Plus  
Lave-vaisselle posable  
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



Code EAN: 4002516903833 / Numéro de matériel: 12845860 /  
Ancien Numéro de matériel: 21581127D

Support pour tasses FlexCare	2
Aménagement des paniers	Comfort
Nombre de couverts	13
<b>Sécurité</b>	
Système AquaSécurité	•
Sécurité enfants	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	805
Hauteur maximale de la niche en mm	870
Profondeur de la niche en mm	570
Largeur des appareils en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	805
Profondeur de l'appareil en mm	570
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	116,5
Poids net en kg	44,0
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
<b>Accessoires fournis</b>	
1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces)	•
Bon d'achat pour un paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou trois paquets (de 60 pièces) à un prix spécial	•

G 5811 U Active Plus  
Lave-vaisselle posable  
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)