

## G 5833 SCi Active Plus E

Lave-vaisselle posable  
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



- Classe d'efficacité énergétique A – économies et protection de la planète
- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Un miracle d'organisation – le tiroir 3D Multiflex offre encore plus de place
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès une conso. d'eau de 6.0 l en prog. Automatic
- Confort, bons résultats et praticité au quotidien – paniers ExtraComfort P
- Économisez jusqu'à 50 % d'électricité grâce au raccordement à l'eau chaude Miele



Code EAN: 4002516903956 / Numéro de matériel: 12845990 /  
Ancien Numéro de matériel: 21583357D

| Type                                                                            |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lave-vaisselle intégrables                                                      | •                                    |
| Lave-vaisselle 60 cm                                                            | •                                    |
| Design                                                                          |                                      |
| Coloris du bandeau                                                              | Inox CleanSteel                      |
| Type de bandeau de commande                                                     | Panneau droit                        |
| Type de commande                                                                | Touche de sélection de progr.        |
| Écran                                                                           | Affichage à 7 segments à 3 positions |
| Couleur de l'écran                                                              | Blanc                                |
| Confort                                                                         |                                      |
| Affichage du temps restant                                                      | •                                    |
| Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance                                          | •                                    |
| Contrôle de fonctionnement                                                      | Écran                                |
| Efficacité et durabilité                                                        |                                      |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G)                                           | A                                    |
| Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de                      | 6,0                                  |
| Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)        | 8,2                                  |
| Consommation électrique du programme ECO en kWh                                 | 0,54                                 |
| Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh        | 54                                   |
| Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh | 0,30                                 |
| Durée du programme ECO en minutes                                               | 258                                  |
| Classe d'émission sonore                                                        | B                                    |
| Émissions sonores en dB(A)                                                      | 43                                   |
| EcoPower Technology                                                             | •                                    |
| Hygiène testée                                                                  | •                                    |
| Raccordement à l'eau chaude                                                     | •                                    |
| Demi-charge                                                                     | •                                    |
| Qualité du résultat                                                             |                                      |
| Lave-vaisselle à eau renouvelée                                                 | •                                    |
| Séchage actif par condensation                                                  | •                                    |
| BrilliantGlassCare                                                              | •                                    |
| Programmes de lavage                                                            |                                      |
| QuickPowerWash                                                                  | •                                    |
| ECO                                                                             | •                                    |
| Automatic                                                                       | •                                    |
| Intensif 75 °C                                                                  | •                                    |
| Fragile                                                                         | •                                    |
| Options de lavage                                                               |                                      |
| Programme Express                                                               | •                                    |
| Extra propre                                                                    | •                                    |
| Séchage +                                                                       | •                                    |
| Aménagement des paniers                                                         |                                      |
| Rangement des couverts                                                          | Tiroir 3D MultiFlex                  |

## G 5833 SCi Active Plus E

Lave-vaisselle posable  
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



Code EAN: 4002516903956 / Numéro de matériel: 12845990 /

Ancien Numéro de matériel: 21583357D

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Support pour verres FlexCare | 2              |
| Support pour tasses FlexCare | 1              |
| Aménagement des paniers      | ExtraComfort P |
| Nombre de couverts           | 14             |

### Sécurité

|                      |   |
|----------------------|---|
| Système AquaSécurité | • |
| Sécurité enfants     | • |

### Caractéristiques techniques

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Largeur minimale de la niche en mm                                | 600   |
| Largeur maximale de la niche en mm                                | 600   |
| Hauteur minimale de la niche en mm                                | 805   |
| Hauteur maximale de la niche en mm                                | 870   |
| Profondeur de la niche en mm                                      | 570   |
| Largeur des appareils en mm                                       | 598   |
| Hauteur de l'appareil en mm                                       | 805   |
| Profondeur de l'appareil en mm                                    | 570   |
| Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm                      | 116,5 |
| Poids net en kg                                                   | 44,7  |
| Puissance totale de raccordement en kW                            | 2,00  |
| Tension en V                                                      | 230   |
| Protection par fusible en A                                       | 10    |
| Nombre de phases                                                  | 1     |
| Norme de fréquence électrique                                     | 50    |
| Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm                           | 1,50  |
| Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm                        | 1,50  |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m                  | 1,70  |
| Poids min. du panneau d'habillage en kg                           | 3,0   |
| Poids max. du panneau d'habillage en kg                           | 10,0  |
| [rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.] | 9,0   |
| [rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.] | 19,0  |


### Accessoires fournis

|                                                                                                      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces)                                                                   | • |
| Bon d'achat pour un paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou trois paquets (de 60 pièces) à un prix spécial | • |

G 5833 SCi Active Plus E

Lave-vaisselle posable

pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)