

DG 7440

Fours vapeur encastrable

Pour cuisiner sain avec programmes auto., connectivité et cuisson sous-vide.



- Grand écran texte avec commande par capteur – DirectSensor
- Résultats d'exception – technologie de vapeur DualSteam
- Réussite garantie pour tous vos plats – programmes automatiques
- Éclairage de l'enceinte de cuisson – deux spots LED
- Appareil compatible réseau Wi-Fi – Miele@home

Code EAN: 4002516923930 / Numéro de matériel: 12867620 /
Ancien Numéro de matériel: 23744000D

Modèle et design	
Couleur de l'appareil	Pearlbeige
Modèle et design	
Four vapeur encastrable	•
Langues affichage dispo.	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ?
Modèle et design	
VitroLine	•
Avantages gustatifs	
Production de vapeur externe	•
Cuisson de menus sans transfert de goût	•
Programmes automatiques avec personnalisation du résultat de cuisson	•
Maintien au chaud	•
Modes de cuisson	
Cuisson vapeur	•
Sous vide	•
Cuisson vapeur Eco	•
Décongélation	•
Réchauffer	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon pays	•
Fonctions spéciales	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Cuisson indépendante de la quantité	•
Cuisson à la vapeur sur jusqu'à 3 niveaux simultanément	•
Cuisson automatique de menus	•
Réduction de la vapeur avant la fin du temps de cuisson	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•

DG 7440

Fours vapeur encastrable

Pour cuisiner sain avec programmes auto., connectivité et cuisson sous-vide.



Code EAN: 4002516923930 / Numéro de matériel: 12867620 /

Ancien Numéro de matériel: 23744000D

Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•
Réglages personnalisés	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode Arrêt en W	0,3
Consommation en mode Veille en W	0,8
Consommation en mode Veille avec maintien de la connexion en W	2,0
Durée avant basculement automatique en mode Arrêt en min	20
Durée avant basculement automatique en mode Veille en min	20
Durée avant basculement automatique en mode Veille avec maintien de la connexion en min	20
Confort d'entretien	
Enceinte de cuisson inox avec structure tramée	•
Production de vapeur externe	•
Résistances de sole pour réduire la condensation	•
Verrouillage rapide pour la grille de récupération	•
Supports de gradins amovibles	•
Détartrage	•
Porte CleanGlass	•
Alimentation eau/dif. vapeur	
MultiSteam Pro	•
Réservoir d'eau fraîche, volume en l	1,5
Réservoir d'eau fraîche amovible avec mécanisme Push2Release	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Sécurité Oubli	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Système de refroidissement des vapeurs	•
Verrouillage des touches	•
Caractéristiques techniques	
Enceinte de cuisson L	•
Volume de l'enceinte de cuisson en l	40
Nombre de niveaux d'introduction	4
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	595 x 455 x 569
Ouverture de porte	inf.
Éclairage de l'enceinte	2 spots LED
Températures du mode Cuisson vapeur min. en °C	40
Températures du mode Cuisson vapeur max. en °C	100
Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	450
Hauteur de la niche max. en mm	452
Profondeur de la niche en mm	550

DG 7440

Fours vapeur encastrable

Pour cuisiner sain avec programmes auto., connectivité et cuisson sous-vide.



Code EAN: 4002516923930 / Numéro de matériel: 12867620 /

Ancien Numéro de matériel: 23744000D

Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	595 x 455 x 569
Largeur des appareils en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	455
Profondeur de l'appareil en mm	569
Poids en kg	26,3
Puissance totale de raccordement en kW	3,60
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	1
Câble d'alimentation avec prise	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Grilles de support amovibles (paire)	1
Plats de cuisson en inox perforés	2
Plats de cuisson vapeur en inox non perforés DGG 50 40	1
Grille	1
Bac collecteur DGG 100 40	1
Pastilles détartrantes	2


DG 7440

Fours vapeur encastrable


Pour cuisiner sain avec programmes auto., connectivité et cuisson sous-vide.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




Side view_DG_DGM_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



Screw joint DG DGM, installation drawing



DG DGM, installation drawing




side view DG DGM, installation drawings

DG 7440

Fours vapeur encastrable

Pour cuisiner sain avec programmes auto., connectivité et cuisson sous-vide.



Installation DG, installation drawing