

DGC 7440 HC Pro

Four vapeur combiné compact

pour cuisson à la vapeur, classique et rôtissage avec connectivité + HydroClean.



- Grand écran texte avec commande par capteur – DirectSensor
- Résultats d'exception – technologie de vapeur DualSteam
- Extérieur croustillant, intérieur juteux – cuisson combinée
- Commande confortable – réservoir d'eau avec ouverture automatique
- Nettoyage facile – HydroClean et enceinte de cuisson inox



Code EAN: 4002516924029 / Numéro de matériel: 12867630 /

Ancien Numéro de matériel: 23744002D

Modèle et design	
Couleur de l'appareil	Pearlbeige
VitroLine	•
Modèle et design	
Four vapeur combiné	•
Avantages gustatifs	
Chauffage accéléré	•
Préchauffage	•
Production de vapeur externe	•
Capteur climatique	•
Possibilité de réglage individuel de l'humidité pour la cuisson combinée	•
Cuisson de menus sans transfert de goût	•
Mix & Match	•
Programmes automatiques avec personnalisation du résultat de cuisson	•
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•
Modes de cuisson	
Chaleur tournante +	•
Chaleur sole-voûte	•
Cuisson vapeur	•
Cuisson combinée	•
Cuisson combinée avec chaleur tournante +	•
Cuisson combinée avec chaleur sole-voûte	•
Cuisson combinée avec Multigril	•
Cuisson sous vide	•
Cuisson intensive	•
Turbogrill	•
Gril	•
Gril éco	•
Chaleur voûte	•
Chaleur sole	•
Spécial gâteaux	•
Chaleur tournante Eco	•
Cuisson vapeur Eco	•
Décongélation	•
Plat à rôtir Gourmet	•
Réchauffer	•
Chauffer des assiettes	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon pays	•
Fonctions spéciales	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•

DGC 7440 HC Pro

Four vapeur combiné compact

pour cuisson à la vapeur, classique et rôtissage avec connectivité + HydroClean.



Code EAN: 4002516924029 / Numéro de matériel: 12867630 /

Ancien Numéro de matériel: 23744002D

MultiLingua	•
Bandeau relevable motorisé	•
Cuisson indépendante de la quantité	•
Cuisson à la vapeur sur jusqu'à 3 niveaux simultanément	•
Cuisson automatique de menus	•
Réduction de la vapeur avant la fin du temps de cuisson	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•
Programme Shabbat	•
Réglages personnalisés	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Consommation en mode Arrêt en W	0,3
Consommation en mode Veille en W	0,8
Durée avant basculement automatique en mode Veille en min	20
Durée avant basculement automatique en mode Arrêt en min	20
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Confort d'entretien	
Enceinte de cuisson inox avec structure tramée	•
Résistance de gril rabattable	•
Production de vapeur externe	•
HydroClean	•
Programme d'entretien Trempage	•
Programme d'entretien Rinçage	•
Programme de séchage de l'enceinte	•
Verrouillage rapide pour la grille de récupération	•
Supports de gradins amovibles	•
Détartrage	•
Porte CleanGlass	•
Alimentation eau/dif. vapeur	
DualSteam	•
Générateur vapeur, puissance en kW	3,30
Réservoir d'eau fraîche, volume en l	1,4
Réservoir d'eau fraîche derrière le bandeau relevable	•

DGC 7440 HC Pro

Four vapeur combiné compact

pour cuisson à la vapeur, classique et rôtissage avec connectivité + HydroClean.

Code EAN: 4002516924029 / Numéro de matériel: 12867630 /

Ancien Numéro de matériel: 23744002D

Réservoir d'eau de condensation derrière le bandeau relevable	•
Filtre de vidange	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Sécurité Oubli	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Système de refroidissement des vapeurs	•
Verrouillage des touches	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	47
Nombre de niveaux d'introduction	3
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	595 x 456 x 569
Marquage des niveaux d'introduction	•
Ouverture de porte	inf.
Éclairage de l'enceinte	BrilliantLight
Températures du mode Four classique min. en °C	30
Températures du mode Four classique max. en °C	230
Températures du mode Cuisson vapeur min. en °C	40
Températures du mode Cuisson vapeur max. en °C	100
Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	450
Hauteur de la niche max. en mm	452
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	455,5
Profondeur de l'appareil en mm	568,5
Poids en kg	40,2
Puissance totale de raccordement en kW	3,40
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	1
Câble d'alimentation avec prise	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean HUBB 71	1
Grille de cuisson avec PerfectClean HBBR 71	1
Grilles de support amovibles (paire)	1
Plats de cuisson vapeur en inox perforés	1
Plats de cuisson vapeur en inox non perforés	1
Nettoyant HydroClean	1
Pastilles détartrantes	2

DGC 7440 HC Pro

Four vapeur combiné compact

pour cuisson à la vapeur, classique et rôtissage avec connectivité + HydroClean.



Code EAN: 4002516924029 / Numéro de matériel: 12867630 /

Ancien Numéro de matériel: 23744002D

Langues affichage dispo.


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
[?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
[?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]


DGC 7440 HC Pro

Four vapeur combiné compact


pour cuisson à la vapeur, classique et rôtissage avec connectivité + HydroClean.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



side view DGC XL, installation drawings