

Triflex HX3 Cat & Dog Aspirateur balai sans fil

puissance d'aspiration élevée | durée de cycle jusqu'à 70 min | détection de revêtement de sol | HEPA | embout poils d'animaux



- Absorption de la poussière de >99,99 %* pour un nettoyage complet et hygiénique
- Mode Boost : pour un nettoyage plus rapide des zones très sales
- Durée de cycle : 70 min*** avec une batterie lithium-ion VARTA rechargeable.
- Design 3 en 1 breveté*** incluant une fonction parking pour le rangement
- Filtre HEPA : filtration de 99,999 %**** pour l'air le plus pur
- FloorDetect : détection de revêtement de sol et réglage de la puissance automatiques
- BrilliantLight : éclairage LED frontal particulièrement lumineux pour une détection maximale de la poussière
- Écran : affichage du temps restant et des données importantes pour une aspiration sans stress
- Twist2open : pour un vidage hygiénique et facile du collecteur
- Développé et fabriqué avec soin en Allemagne par Miele & Cie. KG
- Brosse Electro Compact pour les poils d'animaux

* Lors du ramassage de poussière sur des sols durs présentant des fissures, nous obtenons > 100 % d'absorption de la poussière au niveau de puissance supérieur, mesuré selon la norme CEI 62885-4:2024

** Convient pour le niveau de puissance MIN sans raccordement de l'électrobrosse Multi Floor XXL

*** Brevet : DE 10 2016 105 475 B4

**** 99,999 % selon la norme CEI 62885-4:2020/HEPA selon EN 1822-1:2019

Code EAN: 4002516925675 / Numéro de matériel: 12887850 /
Ancien Numéro de matériel: 41WDLO32EU1

Informations générales	
Référence du modèle	Triflex HX3 Cat & Dog
Référence mat. du fabricant	12887850
Numéro EAN	4002516925675
Modèle	
Aspirateur balai sans fil	•
Marque de produit	Triflex HX3
Variante moteur	Digital Efficiency Motor
Type de produit	SWDLO
Type et conception de l'appareil	
Couleur de l'appareil	Noir obsidien
Nettoyage	
Technologie Vortex	•
Électrobrosse MultiFloor XXL SEB 435 avec BrilliantLight	•
Confort d'utilisation	
Mode Boost	•
Système Pause pour petites pauses	•
Batterie Li-Ion remplaçable	•
Design 3 en 1	•
Système de filtration	
ComfortClean	•
Filtre d'évacuation	Filtre HEPA Lifetime
Volume du bac à poussière en l	0,5
Caractéristiques techniques	
Type de batterie	Li-Ion
Capacité nominale de la batterie en mAh	2500
Volume en dB	74,0
Largeur en mm	260
Hauteur en mm	1297
Profondeur en mm	280
Poids en kg	3,6
Volt	25,2
Durée de cycle au niveau BAS PowerUnit solo	70
Durée de cycle au niveau LOW avec les accessoires électriques	38
Durée de cycle au niveau ÉLEVÉ avec les accessoires électriques	15
Puissance au m ²	160
Temps de charge en min.	240
Accessoires fournis	
Brosse à meuble HX-DB	•
Suceur à coussins HX-UN XL	•
Suceur plat HX-CN	•
Électrobrosse MultiFloor XXL avec BrilliantLight	•
Brosse de nettoyage	Non
Support mural	•
Bloc d'alimentation	•
Produit de lavage universel (ml)	500
HX-EC 10 Electro Compact	•

Miele

Triflex HX3 Cat & Dog

Aspirateur balai sans fil

puissance d'aspiration élevée | durée de cycle jusqu'à 70 min | détection de revêtement desol | HEPA | embout poils d'animaux