

## Triflex HX3 Hardfloor

### Aspirateur balai sans fil

puissance d'aspiration élevée | durée de cycle jusqu'à 70 min | détection de revêtement de sol | HEPA | rouleau pour sols durs



- Absorption de la poussière de >99,99 %\* pour un nettoyage complet et hygiénique
- Mode Boost : pour un nettoyage plus rapide des zones très sales
- Durée de cycle : 70 min\*\*\* avec une batterie lithium-ion VARTA rechargeable.
- Design 3 en 1 breveté\*\*\* incluant une fonction parking pour le rangement
- Filtre HEPA : filtration de 99,999 %\*\*\*\* pour l'air le plus pur
- FloorDetect : détection de revêtement de sol et réglage de la puissance automatiques
- BrilliantLight : éclairage LED frontal particulièrement lumineux pour une détection maximale de la poussière
- Écran : affichage du temps restant et des données importantes pour une aspiration sans stress
- Twist2open : pour un vidage hygiénique et facile du collecteur
- Développé et fabriqué avec soin en Allemagne par Miele & Cie. KG
- Hardfloor Care Tool : rouleaux doux pour un nettoyage délicat des sols durs

\* Lors du ramassage de poussière sur des sols durs présentant des fissures, nous obtenons > 100 % d'absorption de la poussière au niveau de puissance supérieur, mesuré selon la norme CEI 62885-4:2024

\*\* Convient pour le niveau de puissance MIN sans raccordement de l'électrobrosse Multi Floor XXL

\*\*\* Brevet : DE 10 2016 105 475 B4

\*\*\*\* 99,999 % selon la norme CEI 62885-4:2020/HEPA selon EN 1822-1:2019

Code EAN: 4002516925682 / Numéro de matériel: 12887860 /

Ancien Numéro de matériel: 41WDLO33EU1

<b>Informations générales</b>	
Référence du modèle	Triflex HX3 Hardfloor
Référence mat. du fabricant	12887860
Numéro EAN	4002516925682
<b>Modèle</b>	
Aspirateur balai sans fil	•
Marque de produit	Triflex HX3
Variante moteur	Digital Efficiency Motor
Type de produit	SWDLO
<b>Type et conception de l'appareil</b>	
Couleur de l'appareil	Gris château
<b>Nettoyage</b>	
Technologie Vortex	•
Électrobrosse MultiFloor XXL SEB 435 avec BrilliantLight	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mode Boost	•
Système Pause pour petites pauses	•
Batterie Li-Ion remplaçable	•
Design 3 en 1	•
<b>Système de filtration</b>	
ComfortClean	•
Filtre d'évacuation	Filtre HEPA Lifetime
Volume du bac à poussière en l	0,5
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Type de batterie	Li-Ion
Capacité nominale de la batterie en mAh	2500
Volume en dB	74,0
Largeur en mm	260
Hauteur en mm	1297
Profondeur en mm	280
Poids en kg	3,6
Volt	25,2
Durée de cycle au niveau BAS PowerUnit solo	70
Durée de cycle au niveau LOW avec les accessoires électriques	38
Durée de cycle au niveau ÉLEVÉ avec les accessoires électriques	15
Puissance au m <sup>2</sup>	160
Temps de charge en min.	240
<b>Accessoires fournis</b>	
Brosse à meuble HX-DB	•
Suceur à coussins HX-UN XL	•
Suceur plat HX-CN	•
Électrobrosse MultiFloor XXL avec BrilliantLight	•
Brosse de nettoyage	Non
Support mural	•
Bloc d'alimentation	•
Hardfloor Care Tool	•
Produit de lavage universel (ml)	500

Triflex HX3 Hardfloor

Aspirateur balai sans fil

puissance d'aspiration élevée | durée de cycle jusqu'à 70 min | détection de revêtement de sol | HEPA | rouleau pour sol dur