

Triflex HX3 Plus Aqua

Aspirateur balai sans fil

puissance d'aspiration élevée | jusqu'à 140 min d'autonomie | détection de revêtement de sol | HEPA | AquaTwister



- AquaTwister : nettoyage en profondeur et lumière à 360° pour une propreté visible
- Absorption de la poussière de >99,99 %* pour un nettoyage complet et hygiénique
- Mode Boost : pour un nettoyage plus rapide des zones très sales
- Durée de cycle : 140 min*** avec une batterie lithium-ion VARTA rechargeable.
- Design 3 en 1 breveté*** incluant une fonction parking pour le rangement
- Filtre HEPA : filtration de 99,999 %**** pour l'air le plus pur
- FloorDetect : détection de revêtement de sol et réglage de la puissance automatiques
- BrilliantLight : éclairage LED frontal particulièrement lumineux pour une détection maximale de la poussière
- Écran : affichage du temps restant et des données importantes pour une aspiration sans stress
- Twist2open : pour un vidage hygiénique et facile du collecteur
- Développé et fabriqué avec soin en Allemagne par Miele & Cie. KG
- Kit Premium : comprenant le Hardfloor Care Tool et une deuxième batterie

* Lors du ramassage de poussière sur des sols durs présentant des fissures, nous obtenons > 100 % d'absorption de la poussière au niveau de puissance supérieur, mesuré selon la norme CEI 62885-4:2024

** Convient pour le niveau de puissance MIN sans raccordement de l'électrobrosse Multi Floor XXL et avec l'utilisation de deux batteries rechargeables

*** Brevet : DE 10 2016 105 475 B4

**** 99,999 % selon la norme CEI 62885-4:2020/HEPA selon EN 1822-1:2019

Code EAN: 4002516928614 / Numéro de matériel: 12887890 /

Ancien Numéro de matériel: 41WDLO36EU1

Informations générales	
Référence du modèle	Triflex HX3 Plus Aqua
Référence mat. du fabricant	12887890
Numéro EAN	4002516928614
Modèle	
Aspirateur balai sans fil	•
Marque de produit	Triflex HX3
Variante moteur	Digital Efficiency Motor
Type de produit	SWDLO
Type et conception de l'appareil	
Couleur de l'appareil	Noir obsidien
Nettoyage	
Technologie Vortex	•
Électrobrosse MultiFloor XXL SEB 435 avec BrilliantLight	•
Confort d'utilisation	
Système Pause pour petites pauses	•
Batterie Li-Ion remplaçable	•
Design 3 en 1	•
Système de filtration	
ComfortClean	•
Filtre d'évacuation	Filtre HEPA Lifetime
Volume du bac à poussière en l	0,5
Caractéristiques techniques	
Type de batterie	Li-Ion
Capacité nominale de la batterie en mAh	2500
Volume en dB	74,0
Largeur en mm	260
Hauteur en mm	1297
Profondeur en mm	280
Poids en kg	3,6
Volt	25,2
Durée de cycle au niveau élevé PowerUnit solo	2 x 70
Durée de cycle au niveau LOW avec les accessoires électriques	2 x 38
Durée de cycle au niveau élevé avec les accessoires électriques	2 x 15
Puissance au m ²	2 x 160
Temps de charge en min.	240
Accessoires fournis	
Brosse à meuble HX-DB	•
Suceur à coussins HX-UN XL	•
Suceur plat HX-CN	•
Électrobrosse MultiFloor XXL avec BrilliantLight	•
Brosse de nettoyage	Non
Support mural	•
Bloc d'alimentation	•
Batterie supplémentaire	•
Hardfloor Care Tool	•

Triflex HX3 Plus Aqua

Aspirateur balai sans fil

puissance d'aspiration élevée | jusqu'à 140 min d'autonomie | détection de revêtement de sol | HEPA | AquaTwister



Code EAN: 4002516928614 / Numéro de matériel: 12887890 /

Ancien Numéro de matériel: 41WDLO36EU1

AquaTwister

•

Bon pour nettoyant multi-fonctions 500 ml

•

UniversalPad

2

Produit de lavage universel (ml)

500