

TEL785WP EcoSpeed&Steam&9kg

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



Code EAN: 4002516944744 / Numéro de matériel: 12903820 /

Ancien Numéro de matériel: 12EL7852D

Modèle	
installation en colonne	•
Charnière de porte	Gauche
Côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Encastrable	•
Type	
Marque de produit	T1 Chrome Edition
Sèche-linge pompe à chaleur	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Blanc lotus
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus/anneau chromé
Type de bandeau de commande	droit
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	ComfortSensor blanc, 1 ligne
Résultat de séchage	
Séchage parfait PerfectDry	•
Système de parfum FragranceDos ²	•
Système vapeur SteamCare	•
Rotation alternée du tambour	•
Séchage Hygiène (HygieneDry)	•
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus	•
Protection du linge	
SilenceDrum	•
Charge en kg	9,0
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Wash2Dry	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	Non
Éclairage du tambour	LED
MultiLingua	•
Silence System pour un plus grand silence	•
Réservoir d'eau de condensation	•
Kit d'évacuation de l'eau de condensation intégré	•
AddLoad	•
Efficacité et durabilité	
EcoFeedback	•
Technologie EcoDry	•
Échangeur thermique sans entretien	•
Moteur ProfiEco	•
EcoSpeed	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	C
Classe d'efficacité de la condensation (A–D)	A

- SteamCare défroisse et rafraîchit pour gagner du temps lors du repassage
- SilenceDrum* réduit le bruit pour un séchage bien plus silencieux
- Gain de temps lors du tri ; DryCare 40 est idéal pour du linge lavé à 40 °C**
- EcoSpeed réduit efficacement le temps de séchage de 20 minutes***
- Commande intégrale de votre sèche-linge via l'App avec Miele@home****

* Brevet EP 4 163 433

** Ne convient pas pour le lavage de la soie ou de la laine.

*** Comparé aux sèche-linge Miele sans la fonction EcoSpeed avec la même charge et une efficacité énergétique similaire. Résultat testé avec le programme « Coton » à pleine charge.

**** Il s'agit d'une offre numérique distincte de Miele & Cie. KG. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et les régions. Acceptation des conditions générales de vente et de la politique de confidentialité pour les produits et services numériques de Miele dans l'App Miele requise. Miele se réserve le droit de modifier ou d'arrêter les offres numériques à tout moment.



TEL785WP EcoSpeed&Steam&9kg

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



Code EAN: 4002516944744 / Numéro de matériel: 12903820 /

Ancien Numéro de matériel: 12EL7852D

Effacité de la condensation en %	94
Consommation d'énergie pondérée pour 100 lavages du programme « ECO Normal » en kWh	101
Émissions de bruit acoustique dans l'air en dB(A) re 1 pW dans le programme standard « ECO Normal »	62
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	B
Durée de fonctionnement du programme « ECO Normal » en min.	184

Programmes de séchage

Automatic +	•
Coton	•
Coton flèche	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Chemises	•
Finish Soie	•
Finish laine	•
Programme Express	•
Jeans	•
Textiles modernes	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Oreiller normal	•
Air froid	•
Air chaud	•
Programme panier	•
Défroissage	•
Draps	•

Options de séchage

Rotation infroissable	•
Signal sonore	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•

Qualité

Aubes souples	•
---------------	---

Sécurité

Code PIN	•
Affichage « Vider réservoir »	•
Affichage « Nettoyer filtres »	•
Interface optique	•

Caractéristiques techniques

Dimensions (h x l x p) en mm	850 x 596 x 636
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	636
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1054
Poids en kg	56
Tension en V	220-240

TEL785WP EcoSpeed&Steam&9kg
Sèche-linge pompe à chaleur T1 :
9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



Code EAN: 4002516944744 / Numéro de matériel: 12903820 /
Ancien Numéro de matériel: 12EL7852D

Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Puissance totale de raccordement en kW	1,10
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Fermeture hermétique	•
Type de réfrigérant	R290
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,14
Potentiel de réchauffement global de produit frigorigène en CO ₂ e	3
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en CO ₂ e	0,42
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Flacon de parfum	•
Bon pour un second flacon de parfum	•
Langues affichage dispo.	


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

☐☐, ☐☐☐☐, deutsch, dansk, english (AU), english (GB), english (US), suomi, français (CA), français (FR), ελληνικά, italiano, ☐☐☐, ☐☐☐, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenščina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


TEL785WP EcoSpeed&Steam&9kg

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :


9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40




T1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm