

KM 8486 FX

Table de cuisson à induction

792 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson PowerFlex XL



- 5 zones de cuisson, dont 1 zone de cuisson puissante PowerFlex XL
- Réglages précis via le curseur de réglage SingleSlide, mise en réseau comprise
- Temps de montée en température les plus courts grâce au niveau Booster
- En 792 mm de large pour pose à fleur de plan

Code EAN: 4002516951933 / Numéro de matériel: 12911520 /

Ancien Numéro de matériel: 26184861D

| Informations générales           |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Référence du modèle              | KM 8486 FX                   |
| Référence mat. du fabricant      | 12911520                     |
| Numéro EAN                       | 4002516951933                |
| Segment marketing                | Gold                         |
| Type de chauffage                |                              |
| Type de chauffage                | Induction                    |
| Modèle                           |                              |
| Indépendant d'une cuisinière     | •                            |
| Design                           |                              |
| Surface vitrocéramique           | •                            |
| Couleur de la vitrocéramique     | Noir                         |
| Encastrement à fleur de plan     | •                            |
| Équipement zones cuisson         |                              |
| Nombre de zones de cuisson       | 5                            |
| Nombre de zones de cuisson       | 1                            |
| Nombre max. de récipients        | 5                            |
| Zones de cuisson PowerFlex       |                              |
| Nombre                           | 2                            |
| Type                             | Zone de cuisson PowerFlex XL |
| Taille en mm                     | Ø 120 – 230                  |
| Puissance max. en W              | 2100                         |
| Puissance max. en W avec Booster | 3650                         |
| 1e zone/zone de cuisson          |                              |
| Position                         | Avant gauche                 |
| Type                             | Zone de cuisson vario        |
| Taille en mm                     | Ø 100-160                    |
| Puissance max. en W              | 1400                         |
| Puissance max. en W avec Booster | 2200                         |
| 2e zone/zone de cuisson          |                              |
| Position                         | Arrière gauche               |
| Type                             | Zone de cuisson vario        |
| Taille en mm                     | Ø 120 – 190                  |
| Puissance max. en W              | 1850                         |
| Puissance max. en W avec Booster | 3000                         |
| 3e zone/zone de cuisson          |                              |
| Position                         | central                      |
| Type                             | Zone de cuisson vario        |
| Taille en mm                     | Ø 140-220                    |
| Puissance max. en W              | 2300                         |
| Puissance max. en W avec Booster | 3650                         |
| 4e zone/zone de cuisson          |                              |
| Position                         | droite                       |
| Taille en mm                     | 230x460                      |
| Puissance max. en W              | 4200                         |
| Puissance max. en W avec Booster | 7360                         |

KM 8486 FX

Table de cuisson à induction

792 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson PowerFlex XL



Code EAN: 4002516951933 / Numéro de matériel: 12911520 /

Ancien Numéro de matériel: 26184861D

## Confort d'utilisation

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Mise en réseau avec Miele@home                                | •           |
| Con@ctivity                                                   | •           |
| Détection de casseroles/de la taille des casseroles           | •           |
| Commande par touches sensibles                                | SingleSlide |
| Couleur d'affichage                                           | Jaune       |
| Détection permanente de casserole                             | •           |
| Fonction Stop & Go                                            | •           |
| Protection nettoyage                                          | •           |
| Fonction de rappel (Recall)                                   | •           |
| Fonction Minuterie                                            | •           |
| Arrêt automatique                                             | •           |
| Début de cuisson automatique                                  | •           |
| Maintien au chaud                                             | •           |
| Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores) | •           |

## Efficacité et durabilité

|                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Consommation en mode arrêt en W                                                                 | 0,3 |
| Consommation en mode veille en W                                                                | 0,8 |
| Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W                        | 2,0 |
| Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min                                          | 10  |
| Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min                                         | 10  |
| Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min | 10  |

## Confort d'entretien

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Vitrocéramique facile à nettoyer | • |
|----------------------------------|---|

## Sécurité

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Sécurité Oubli                         | • |
| Fonction de verrouillage               | • |
| Verrouillage de la mise en marche      | • |
| Ventilateur de refroidissement intégré | • |
| Sécurité anti-surchauffe               | • |
| Indicateur de chaleur résiduelle       | • |

## Caractéristiques techniques

|                                                                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Dimensions (l x h x p) en mm                                             | 51 x 792 x 512           |
| Dimensions (l x p) en mm                                                 | 792 x 51 x 512           |
| Dimensions en mm (largeur)                                               | 792                      |
| Dimensions en mm (hauteur)                                               | 51                       |
| Dimensions en mm (profondeur)                                            | 512                      |
| Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à plat en mm          | 750 mm - 770 mm x 490 mm |
| Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm | 770/796 x 490/516        |
| Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)                 | 51                       |
| Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard      | 750 mm - 770 mm          |
| Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard   | 490 mm                   |

KM 8486 FX

Table de cuisson à induction

792 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson PowerFlex XL



Code EAN: 4002516951933 / Numéro de matériel: 12911520 /


Ancien Numéro de matériel: 26184861D

|                                                                                         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan    | 770   |
| Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan | 490   |
| Poids en kg                                                                             | 13    |
| Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan    | 796   |
| Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan | 516   |
| Puissance totale de raccordement en kW                                                  | 7,36  |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m                                        | 1,6   |
| Tension en V                                                                            | 230   |
| Fréquence en Hz                                                                         | 50-60 |
| <b>Accessoires fournis</b>                                                              |       |
| Câble d'alimentation                                                                    | Oui   |

KM 8486 FX

Table de cuisson à induction

792 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson PowerFlex XL



KM8486FX flush (\*Fußnote) (Installation drawing)