

KM 8665 FR

Table de cuisson à induction

626 mm | Full Flex | Compatible M Sense



- Induction FullFlex pour jusqu'à 4 récipients de cuisson
- Réglages précis via quatre curseurs MultiSlide, mise en réseau intelligente incluse
- Cuisson et friture facilitées avec la batterie M Sense – Compatible M Sense
- Temps de montée en température les plus courts grâce au niveau Booster
- En 626 mm de large avec cadre inox pour pose standard

Code EAN: 4002516951209 / Numéro de matériel: 12911600 /

Ancien Numéro de matériel: 26186650D

Informations générales	
Référence du modèle	KM 8665 FR
Référence mat. du fabricant	12911600
Numéro EAN	4002516951209
Segment marketing	Platinum
Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	1
Nombre max. de récipients	4
1e zone/zone de cuisson	
Position	au choix
Type	Surface pleine
Taille en mm	570x390
Puissance max. en W	2600
Puissance max. en W avec Booster	3650
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
M Sense ready	•
Commande par touches sensibles	MultiSlide
Couleur d'affichage	Blanc
Détection intelligente de récipient	•
Mode professionnel	•
Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Programmes d'assistance	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	10
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	10

KM 8665 FR

Table de cuisson à induction

626 mm | Full Flex | Compatible M Sense



Code EAN: 4002516951209 / Numéro de matériel: 12911600 /

Ancien Numéro de matériel: 26186650D

Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min 10

Confort d'entretien

Vitrocéramique facile à nettoyer

•

Sécurité

Sécurité Oubli

•

Fonction de verrouillage

•

Verrouillage de la mise en marche

•

Ventilateur de refroidissement intégré

•

Sécurité anti-surchauffe

•

Indicateur de chaleur résiduelle

•

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p) en mm

52 x 626 x 526

Dimensions (l x p) en mm

626 x 52 x 526

Dimensions en mm (largeur)

626

Dimensions en mm (hauteur)

52

Dimensions en mm (profondeur)

526

Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à plat en mm

600 mm x 500 mm

Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)

45

Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard

600 mm

Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard

500 mm

Poids en kg

14

Puissance totale de raccordement en kW

7,30

Longueur du câble d'alimentation électrique en m

1,6

Tension en V

230

Fréquence en Hz

50-60

Accessoires fournis


Câble d'alimentation

Oui

KM 8665 FR

Table de cuisson à induction

626 mm | Full Flex | Compatible M Sense



KM8665FR surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing