

KM 8684 FR

Table de cuisson à induction

806 mm | Full Flex | Compatible M Sense



- Induction FullFlex pour jusqu'à 5 récipients de cuisson
- Réglages précis via le curseur de réglage SingleSlide, mise en réseau comprise
- Cuisson et friture facilitées avec la batterie M Sense – Compatible M Sense
- Temps de montée en température les plus courts grâce au niveau Booster
- En 806 mm de large avec cadre inox pour pose standard

Code EAN: 4002516952015 / Numéro de matériel: 12911620 /

Ancien Numéro de matériel: 26186840D

Informations générales	
Référence du modèle	KM 8684 FR
Référence mat. du fabricant	12911620
Numéro EAN	4002516952015
Segment marketing	Platinum
Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	1
Nombre max. de récipients	5
1e zone/zone de cuisson	
Position	au choix
Type	Surface pleine
Taille en mm	740x380
Puissance max. en W	2600
Puissance max. en W avec Booster	3650
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
M Sense ready	•
Commande par touches sensibles	SingleSlide
Couleur d'affichage	Blanc
Détection intelligente de récipient	•
Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Programmes d'assistance	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	10
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	10

KM 8684 FR
Table de cuisson à induction
806 mm | Full Flex | Compatible M Sense



Code EAN: 4002516952015 / Numéro de matériel: 12911620 /
Ancien Numéro de matériel: 26186840D

Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec
maintien de la connexion au réseau en min 10

Confort d'entretien

Vitrocéramique facile à nettoyer

•

Sécurité

Sécurité Oubli

•

Fonction de verrouillage

•

Verrouillage de la mise en marche

•

Ventilateur de refroidissement intégré

•

Sécurité anti-surchauffe

•

Indicateur de chaleur résiduelle

•

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p) en mm

52 x 806 x 526

Dimensions (l x p) en mm

806 x 52 x 526

Dimensions en mm (largeur)

806

Dimensions en mm (hauteur)

52

Dimensions en mm (profondeur)

526

Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à plat
en mm

780 mm x 500 mm

Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement
(mm)

45

Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour
encastrement standard

780 mm

Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour
encastrement standard

500 mm

Poids en kg

19

Puissance totale de raccordement en kW

11,00

Longueur du câble d'alimentation électrique en m

1,6

Tension en V

230

Fréquence en Hz

50-60

Accessoires fournis


Câble d'alimentation

Oui

KM 8684 FR
Table de cuisson à induction
806 mm | Full Flex | Compatible M Sense

806 mm | Full Flex | Compatible M Sense

806 mm | Full Flex | Compatible M Sense



KM8684FR surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing