

## G 7608 SCi XXL AD EnergyHero

### Lave-vaisselle intégrable XXL

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



- Moins d'énergie, moins de coûts – pensez durabilité avec l'étiquette A-10 %
- Plus d'informations et mise en réseau moderne – Miele@home
- Consommation extrêmement faible de seulement 41 dB(a) dB (A)
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès une conso. d'eau de 6.0 l en prog. Automatic
- Confort, résultats optimaux et praticité au quotidien – paniers ExtraComfort



Code EAN: 4002516940609 / Numéro de matériel: 12912170 /

Ancien Numéro de matériel: 21760857D

Type	
Lave-vaisselle intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Lave-vaisselle XXL	•
Design	
Coloris du bandeau	Inox CleanSteel
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Softkeys
Écran	Affichage en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Dosage automatique avec PowerDisk	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Réglage volume sonore, sonore, Écran
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,2
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,48
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	49
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,31
Durée du programme ECO en minutes	270
Nombre de couverts	14
Classe d'émission sonore	B
FlexiTimer avec EcoStart	•
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage actif par condensation	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•

## G 7608 SCi XXL AD EnergyHero

Lave-vaisselle intégrable XXL

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516940609 / Numéro de matériel: 12912170 /

Ancien Numéro de matériel: 21760857D

ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fragile	•
Hygiène	•
Solaire Économique	•
Extra silencieux 37 dB(A)	•
Nettoyage machine	•
Rinçage du sel	•
<b>Options de lavage</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra propre	•
Séchage +	•
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	1
Aménagement des paniers	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
<b>Sécurité</b>	
Système AquaSécurité	•
Indication de nettoyage de filtre	•
Sécurité enfants	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	845
Hauteur maximale de la niche en mm	910
Profondeur de la niche en mm	570
Largeur des appareils en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	845
Profondeur de l'appareil en mm	570
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	120,5
Poids net en kg	50,2
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50

## G 7608 SCi XXL AD EnergyHero

Lave-vaisselle intégrable XXL

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516940609 / Numéro de matériel: 12912170 /

Ancien Numéro de matériel: 21760857D

Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Poids min. du panneau d'habillage en kg	3,0
Poids max. du panneau d'habillage en kg	11,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]	6,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.]	15,0

### Accessoires fournis


1 x PowerDisk	•
Bon d'achat pour 6 x PowerDisk	•

### Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe
--	---

G 7608 SCi XXL AD EnergyHero  
Lave-vaisselle intégrable XXL  
avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



G7000, integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)