

TK300C WP

Sèche-linge à pompe à chaleur T2

8 kg | DryProtect | FragranceDos | tambour Aérogloss



- Un entretien du linge parfait testé pour une durée de 20 ans*
- Technologie de pompe à chaleur – basse consommation, séchage en douceur
- FragranceDos parfume légèrement votre linge après le séchage**
- Commande intégrale de votre sèche-linge via l'App avec Miele@home***
- DryProtect assure un séchage efficace pendant toute la durée de vie du sèche-linge****

* Lors du développement de la série de sèche-linge T1/T2, Miele en a testé les modèles et les composants principaux lors de 5000 cycles de séchage (= 5 cycles de séchage par semaine pendant 50 semaines par an) dans différents programmes. Aucune garantie n'est donnée quant à la durabilité des produits finis. En savoir plus : miele.com/20years

** Brevet EP 2 431 516

*** Il s'agit d'une offre numérique distincte de Miele & Cie. KG. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et les régions. Acceptation des conditions générales de vente et de la politique de confidentialité pour les produits et services numériques de Miele dans l'App Miele requise. Miele se réserve le droit de modifier ou d'arrêter l'offre numérique à tout moment.

**** Brevet sur le système de filtration EP 2 455 537



Code EAN: 4002517001972 / Numéro de matériel: 13057830 /

Ancien Numéro de matériel: 12K300C1D

Informations générales	
Référence du modèle	TK300C WP
Référence mat. du fabricant	13057830
Numéro EAN	4002517001972
Segment marketing	Silver
Modèle	
Installation en colonne	•
Côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Ouverture de porte	gauche, Réversible
Type	
Sèche-linge pompe à chaleur	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Design de porte	Blanc lotus/Gris platine
Couleur du sélecteur rotatif	Anneau blanc lotus/gris platine
Type de bandeau de commande	En biais
Type de commande	Bouton rotatif
Écran	DirectSensor
Résultat de séchage	
Séchage parfait PerfectDry	•
Système de parfum FragranceDos ²	•
Rotation alternée du tambour	•
Protection du linge	
Tambour à structure alvéolaire	•
Charge en kg	8
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Wash2Dry	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	Non
Éclairage du tambour	LED
Réservoir d'eau de condensation	•
Kit d'évacuation de l'eau de condensation intégré	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Wash2Dry	•
AddProgrammes	•
MobileStart	•
Smart Extras	
Commande vocale Google	•
Efficacité	
Classe de réparabilité (A à E)	A
DryProtect	•
Échangeur thermique sans entretien	•
Moteur DuraLife	•

TK300C WP

Sèche-linge à pompe à chaleur T2

8 kg | DryProtect | FragranceDos | tambour Aérogliss



Code EAN: 4002517001972 / Numéro de matériel: 13057830 /

Ancien Numéro de matériel: 12K300C1D

Efficacité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	B
Classe d'efficacité de la condensation (A–D)	A
Efficacité de la condensation en %	95
Consommation d'énergie pondérée pour 100 lavages du programme « ECO Normal » en kWh	84
Émissions de bruit acoustique dans l'air en dB(A) re 1 pW dans le programme standard « ECO Normal »	64
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A–D)	B
Durée de fonctionnement du programme « ECO Normal » en min.	168
Programmes de séchage	
Coton	•
ECO	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Finish laine	•
Programme Express	•
Imperméabilisation	•
Draps	•
Air chaud/DryFresh	•
Chemises/chemisiers	•
Options de séchage	
Rotation infroissable	•
Séchage doux plus	•
Signal sonore	•
Qualité	
Aubes souples	•
Sécurité	
Code PIN	•
Affichage « Vider réservoir »	•
Affichage « Nettoyer filtres »	•
Interface optique	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (h x l x p) en mm	850 x 596 x 632
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	632
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1088
Poids en kg	55
Tension en V	220 - 240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Puissance totale de raccordement en kW	0,80
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2
Fermeture hermétique	•
Type de réfrigérant	R290

TK300C WP

Sèche-linge à pompe à chaleur T2

8 kg | DryProtect | FragranceDos | tambour Aérogliss



Code EAN: 4002517001972 / Numéro de matériel: 13057830 /

Ancien Numéro de matériel: 12K300C1D

Quantité de fluide frigorigène en kg	0,14
Potentiel de réchauffement global de produit frigorigène en CO ₂ e	3
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en CO ₂ e	0,45
Remplacer l'ampoule	Service
Accessoires fournis	
Flacon de parfum	•
Bon pour un second flacon de parfum	•

TK300C WP

Sèche-linge à pompe à chaleur T2

8 kg | DryProtect | FragranceDos | tambour Aérogliss

