

TS740I WP

Sèche-linge à pompe à chaleur T2

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



- Un entretien du linge parfait testé pour une durée de 20 ans*
- Technologie de pompe à chaleur – basse consommation, séchage en douceur
- Économisez de l'énergie dans la meilleure classe d'efficacité énergétique A
- Gain de temps lors du tri ; DryCare 40 est idéal pour du linge lavé à 40 °C**
- SteamCare réduit jusqu'à 50 % le temps de repassage, rafraîchit vos vêtements

* Lors du développement de la série de sèche-linge T1/ T2, Miele en a testé les modèles et les composants principaux lors de 5000 cycles de séchage (= 5 cycles de séchage par semaine pendant 50 semaines par an) dans différents programmes. Aucune garantie n'est donnée quant à la durabilité des produits finis. En savoir plus : miele.com/20years

** Ne convient pas pour le lavage de la soie ou de la laine.



Code EAN: 4002517015320 / Numéro de matériel: 13058800 /

Ancien Numéro de matériel: 12S740I1D

Informations générales	
Référence du modèle	TS740I WP
Référence mat. du fabricant	13058800
Numéro EAN	4002517015320
Segment marketing	Platinum
Modèle	
Installation en colonne	•
Côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Ouverture de porte	gauche
Type	
Sèche-linge pompe à chaleur	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Design de porte	Porte vitrée, blanc argenté/ gris graphite
Couleur du sélecteur rotatif	Anneau blanc argenté/gris graphite
Type de bandeau de commande	En biais
Type de commande	Bouton rotatif
Écran	ComfortSensor
Résultat de séchage	
Séchage parfait PerfectDry	•
Système de parfum FragranceDos ²	•
Rotation alternée du tambour	•
Séchage Hygiène (HygieneDry)	•
Protection du linge	
SilenceDrum	•
Charge en kg	9
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Wash2Dry	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de déroulement de programme	Non
Éclairage du tambour	LED
Réservoir d'eau de condensation	•
Kit d'évacuation de l'eau de condensation intégré	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Notifications push	•
Wash2Dry	•
AddProgrammes	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•

TS740I WP

Sèche-linge à pompe à chaleur T2

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



Code EAN: 4002517015320 / Numéro de matériel: 13058800 /

Ancien Numéro de matériel: 12S740I1D

Commande vocale Google	•
Smart Home Integration	•

Efficacité

Classe de réparabilité (A à E)	A
Estimation de la consommation	•
DryProtect	•
Échangeur thermique sans entretien	•
Moteur DuraLife	•

Efficacité

Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Classe d'efficacité de la condensation (A–D)	A
Efficacité de la condensation en %	95
Consommation d'énergie pondérée pour 100 lavages du programme « ECO Normal » en kWh	79
Émissions de bruit acoustique dans l'air en dB(A) re 1 pW dans le programme standard « ECO Normal »	60
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A–D)	A
Durée de fonctionnement du programme « ECO Normal » en min.	230

Programmes de séchage

Automatic	•
Coton	•
ECO	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Finish laine	•
Programme Express	•
Jeans	•
Textiles modernes	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Air froid	•
Air chaud	•
Programme panier	•
Défroissage	•
Draps	•
Chemises/chemisiers	•
PowerFresh	•
Duvets/couvertures	•
DryFresh	•

Options de séchage

Rotation infroissable	•
Séchage doux plus	•
Signal sonore	•
SingleDry	•
DryCare 40	•
AddProgrammes	•
Économie d'énergie	•
Défroissage	•

TS740I WP

Sèche-linge à pompe à chaleur T2

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



Code EAN: 4002517015320 / Numéro de matériel: 13058800 /

Ancien Numéro de matériel: 12S740I1D

Qualité

Aubes souples

•

Sécurité

Code PIN

•

Affichage « Vider réservoir »

•

Affichage « Nettoyer filtres »

•

Interface optique

•

Caractéristiques techniques

Dimensions (h x l x p) en mm

850 x 596 x 621

Dimensions en mm (largeur)

596

Dimensions en mm (hauteur)

850

Dimensions en mm (profondeur)

621

Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm

1092

Poids en kg

55

Tension en V

220 - 240

Protection par fusible en A

10

Fréquence en Hz

50

Puissance totale de raccordement en kW

0,80

Longueur du câble d'alimentation électrique en m

2

Longueur du câble d'alimentation électrique en m

2,0

Longueur du câble d'alimentation électrique en m

2

Fermeture hermétique

•

Type de réfrigérant

R290

Quantité de fluide frigorigène en kg

0,14

Potentiel de réchauffement global de produit frigorigène en CO₂ e

3

Potentiel de réchauffement global de l'appareil en CO₂ e

0,45

Remplacer l'ampoule

Service

Accessoires fournis

Flacon de parfum

•


Bon pour un second flacon de parfum

•


TS740I WP

Sèche-linge à pompe à chaleur T2

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

