

TE717I WP

Sèche-linge à pompe à chaleur T2

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



- Un entretien du linge parfait testé pour une durée de 20 ans*
- Technologie de pompe à chaleur – basse consommation, séchage en douceur
- QuickPowerDry sèche votre linge en seulement 49 minutes**
- SteamCare réduit jusqu'à 50 % le temps de repassage, rafraîchit vos vêtements
- WoolDry sèche délicatement vos textiles en laine dans l'appareil

* Lors du développement de la série de sèche-linge T1/ T2, Miele en a testé les modèles et les composants principaux lors de 5000 cycles de séchage (= 5 cycles de séchage par semaine pendant 50 semaines par an) dans différents programmes. Aucune garantie n'est donnée quant à la durabilité des produits finis. En savoir plus : miele.com/20years

** La durée de cycle peut varier en fonction de la charge. Temps mesuré pour 4 kg de textiles synthétiques avec 30 % d'humidité résiduelle.



Code EAN: 4002517015757 / Numéro de matériel: 13059150 /

Ancien Numéro de matériel: 12E717I1D

Informations générales	
Référence du modèle	TE717I WP
Référence mat. du fabricant	13059150
Numéro EAN	4002517015757
Segment marketing	Platinum
Modèle	
Installation en colonne	•
Côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Ouverture de porte	gauche
Type	
Sèche-linge pompe à chaleur	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Design de porte	Porte vitrée, BlackEffect/bleu océan
Couleur du sélecteur rotatif	Anneau noir royal/bleu océan
Type de bandeau de commande	En biais
Type de commande	Bouton rotatif
Écran	ComfortSensor
Résultat de séchage	
Séchage parfait PerfectDry	•
Système de parfum FragranceDos ²	•
PowerDry	•
Rotation alternée du tambour	•
Séchage Hygiène (HygieneDry)	•
Protection du linge	
SilenceDrum	•
Charge en kg	9
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Wash2Dry	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de déroulement de programme	Non
Éclairage du tambour	LED
Réservoir d'eau de condensation	•
Kit d'évacuation de l'eau de condensation intégré	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Notifications push	•
Wash2Dry	•
AddProgrammes	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•

TE717I WP

Sèche-linge à pompe à chaleur T2

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



Code EAN: 4002517015757 / Numéro de matériel: 13059150 /

Ancien Numéro de matériel: 12E717I1D

RemoteUpdate	•
Commande vocale Google	•
Smart Home Integration	•

Efficacité

Classe de réparabilité (A à E)	A
Estimation de la consommation	•
DryProtect	•
Échangeur thermique sans entretien	•
Moteur DuraLife	•

Efficacité

Classe d'efficacité énergétique (A–G)	B
Classe d'efficacité de la condensation (A–D)	A
Efficacité de la condensation en %	95
Consommation d'énergie pondérée pour 100 lavages du programme « ECO Normal » en kWh	91
Émissions de bruit acoustique dans l'air en dB(A) re 1 pW dans le programme standard « ECO Normal »	61
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A–D)	B
Durée de fonctionnement du programme « ECO Normal » en min.	194

Programmes de séchage

Automatic	•
Coton	•
ECO	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Finish laine	•
Laine	•
Programme Express	•
Jeans	•
Textiles modernes	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Air froid	•
Air chaud	•
Programme panier	•
Défroissage	•
Draps	•
Chemises/chemisiers	•
QuickPowerDry	•
QuickHygiene	•
PowerFresh	•
Duvets/couvertures	•
DryFresh	•

Options de séchage

Rotation infroissable	•
Séchage doux plus	•
Signal sonore	•
Quick	•

TE717I WP

Sèche-linge à pompe à chaleur T2

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



Code EAN: 4002517015757 / Numéro de matériel: 13059150 /


Ancien Numéro de matériel: 12E717I1D

SingleDry	•
DryCare 40	•
AddProgrammes	•
Défroissage	•
Qualité	
Aubes souples	•
Sécurité	
Code PIN	•
Affichage « Vider réservoir »	•
Affichage « Nettoyer filtres »	•
Interface optique	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (h x l x p) en mm	850 x 596 x 644
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	644
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1115
Poids en kg	56
Tension en V	220 - 240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Puissance totale de raccordement en kW	1,45
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Fermeture hermétique	•
Type de réfrigérant	R290
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,14
Potentiel de réchauffement global de produit frigorigène en CO ₂ e	3
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en CO ₂ e	0,45
Remplacer l'ampoule	Service
Accessoires fournis	
Flacon de parfum	•
Bon pour un second flacon de parfum	•


TE717I WP

Sèche-linge à pompe à chaleur T2


9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum




T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm