

WK777Q WPS

Lave-linge à chargement frontal W2

??* I 10 kg I 1600 tr/min I TwinDos I QuickPowerWash I SteamCare



- Un soin du linge parfait testé pour durer 20 ans#*
- Économisez encore plus d'énergie avec A -30 %**
- TwinDos® économise jusqu'à 40 % de lessive grâce au dosage automatique***
- QuickPowerWash assure un lavage efficace et rapide en seulement 49 minutes****
- SteamCare réduit jusqu'à 50 % le temps de repassage, rafraîchit vos vêtements

* Lors du développement de la série de lave-linge W1/ W2, Miele en a testé les modèles et les composants principaux avec 5000 charges (= 5 charges par semaine pendant 50 semaines par an) dans différents programmes. Aucune garantie n'est donnée quant à la durabilité des produits finis. En savoir plus : miele.com/20years

** 30 % plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A.

*** Par rapport à un dosage manuel et à l'appui de résultats de test internes.

**** Cela s'applique de la même manière à tous les lave-linge Miele qui sont en mesure de reproduire le processus et les paramètres techniques de l'appareil décrits dans la conclusion du rapport d'essai WL 1110/18.



Code EAN: 4002517015368 / Numéro de matériel: 13060240 /

Ancien Numéro de matériel: 11K777Q2D

Informations générales	
Référence du modèle	WK777Q WPS
Référence mat. du fabricant	13060240
Numéro EAN	4002517015368
Segment marketing	Platinum
Modèle	
Superposable en colonne	•
Installation côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Ouverture de porte	droite
Type	
Marque de produit	W2
Chargement frontal	•
Essorage	
Vitesse d'essorage maximale	1600
Arrêt cuve pleine	•
Fonction « sans essorage »	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Design de porte	Porte vitrée, gris platine/or rose
Couleur du sélecteur rotatif	Anneau gris platine/or rose
Type de bandeau de commande	En biais
Type de commande	Bouton rotatif
Écran	ComfortSensor
Performance de nettoyage	
Dosage automatique de la lessive TwinDos	•
Dosage précis par capsule CapDosing	•
Option Taches	•
AddProgrammes	•
Protection du linge	
Charge en kg	10
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de l'heure	•
Éclairage du tambour	LED
MultiLingua	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Niveaux de remplissage	•
Assistant de lavage	•
AddProgrammes	•
Notifications push	•
Intégration Smart Home	•

WK777Q WPS

Lave-linge à chargement frontal W2

??* I 10 kg I 1600 tr/min I TwinDos I QuickPowerWash I SteamCare



Code EAN: 4002517015368 / Numéro de matériel: 13060240 /

Ancien Numéro de matériel: 11K777Q2D

Smart Extras

MobileStart

•

AI Diagnostics

•

Efficacité

Classe d'efficacité énergétique (A–G)

A

Plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A

30%

Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh

36

Consommation d'eau pondérée par cycle en l

47

Classe d'efficacité d'essorage (A–G)

A

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pendant l'essorage) (A–D)

A

Émissions de bruit acoustique dans l'air pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW

72

Durée du programme « ECO 40–60 » à capacité nominale

239

Consommation en mode arrêt en W

0,50

Consommation en mode veille en W

0,50

Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W

2,00

Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode arrêt en min

15

Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min

15

Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min

15

Contrôle de capacité automatique FlexLoad

•

Raccordement à l'eau chaude

•

Estimation de la consommation

•

Lavage à basse température « froid » et « 20 °C »

•

Contrôle de capacité automatique

•

Débitmètre

•

Contrôle anti-mousse

•

Programmes de lavage

QuickPowerWash

•

Coton

•

Entretien facile

•

Linge délicat

•

Soie (lavage à la main)

•

Laine (lavage à la main)

•

Programme Express 20

•

Textiles foncés/J Jeans

•

Textiles modernes

•

Imperméabilisation

•

Textiles sport

•

Chaussures de sport

•

Nettoyage machine

•

Rinçage seul

•

ECO 40–60

•

Chemises/chemisiers

•

PowerFresh

•

Duvets/couvertures

•

WK777Q WPS

Lave-linge à chargement frontal W2

??* I 10 kg I 1600 tr/min I TwinDos I QuickPowerWash I SteamCare



Code EAN: 4002517015368 / Numéro de matériel: 13060240 /


Ancien Numéro de matériel: 11K777Q2D

Voilages/rideaux	•
Vêtements neufs	•
SmartMatic®	•
Défroissage uniquement	•
Nettoyer le tambour	•
Draps	•
Options de lavage	
SingleWash	•
Court	•
Trempage	•
Prélavage	•
Hydro plus	•
Rinçage supplémentaire	•
Extra silencieux	•
Défroissage à la vapeur	•
Signal sonore	•
Hygiène plus	•
Économie d'énergie	•
Sécurité	
Système anti-fuites	Waterproof-System
Code PIN	•
Interface optique	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (h x l x p) en mm	850 x 596 x 636
Dimensions (h x l x p) en mm	850 x 596 x 621
Dimensions (h x l x p) en mm	850 x 596 x 636
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	636
Dimensions en mm (profondeur)	621
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1092
Profondeur de l'appareil sans porte en mm	600
Poids en kg	90
Tension en V	220 - 240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Puissance totale de raccordement en kW	2,10 - 2,40
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en m	1,50
Accessoires fournis	
UltraPhase 1 + 2	•
Bon d'achat pour cinq cartouches Miele UltraPhase	•
Langues affichage dispo.	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), ελληνικά, italiano, hrvatski, nederlands, polski, română, srpski, slovenščina, türkçe, magyar


WK777Q WPS

Lave-linge à chargement frontal W2


??* I 10 kg I 1600 tr/min I TwinDos I QuickPowerWash I SteamCare




W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm