

WS72OI WPS

Lave-linge à chargement frontal W2

A-30 %* | 9 kg | 1400 tr/min | QuickPowerWash | SteamCare



- Un soin du linge parfait testé pour durer 20 ans**
- Économisez encore plus d'énergie avec A -30 %**
- QuickPowerWash assure un lavage efficace et rapide en seulement 49 minutes***
- SteamCare réduit jusqu'à 50 % le temps de repassage, rafraîchit vos vêtements
- Commande intégrale de votre lave-linge via l'App avec Miele@home****

* Lors du développement de la série de lave-linge W1/W2, Miele en a testé les modèles et les composants principaux avec 5000 charges (= 5 charges par semaine pendant 50 semaines par an) dans différents programmes. Aucune garantie n'est donnée quant à la durabilité des produits finis. En savoir plus : miele.com/20years

** 30 % plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A.

*** Cela s'applique de la même manière à tous les lave-linges Miele qui sont en mesure de reproduire le processus et les paramètres techniques de l'appareil décrits dans la conclusion du rapport d'essai WL 1110/18.

**** Il s'agit d'une offre numérique distincte de Miele & Cie. KG. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et les régions. Acceptation des conditions générales de vente et de la politique de confidentialité pour les produits et services numériques de Miele dans l'App Miele requise. Miele se réserve le droit de modifier ou d'arrêter l'offre numérique à tout moment.



Code EAN: 4002517039951 / Numéro de matériel: 13141740 /

Ancien Numéro de matériel: 11S72OI2D

Informations générales	
Référence du modèle	WS72OI WPS
Référence mat. du fabricant	13141740
Numéro EAN	4002517039951
Segment marketing	Gold
Modèle	
Superposable en colonne	•
Installation côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Ouverture de porte	droite
Type	
Marque de produit	W2
Chargement frontal	•
Essorage	
Vitesse d'essorage maximale	1400
Arrêt cuve pleine	•
Fonction « sans essorage »	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Design de porte	Blanc lotus/Bleu océan
Couleur du sélecteur rotatif	Anneau blanc lotus/bleu océan
Type de bandeau de commande	En biais
Type de commande	Bouton rotatif
Écran	ComfortSensor
Performance de nettoyage	
Dosage précis par capsule CapDosing	•
AddProgrammes	•
Protection du linge	
Charge en kg	9
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de l'heure	•
MultiLingua	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Assistant de lavage	•
AddProgrammes	•
RemoteUpdate	•
Notifications push	•
Intégration Smart Home	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•

WS720I WPS

Lave-linge à chargement frontal W2

A-30 %* | 9 kg | 1400 tr/min | QuickPowerWash | SteamCare



Code EAN: 4002517039951 / Numéro de matériel: 13141740 /

Ancien Numéro de matériel: 11S720I2D

Efficacité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A	30%
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh	35
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	47
Classe d'efficacité d'essorage (A–G)	B
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pendant l'essorage) (A–D)	A
Émissions de bruit acoustique dans l'air pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	72
Durée du programme « ECO 40–60 » à capacité nominale	229
Consommation en mode arrêt en W	0,50
Consommation en mode veille en W	0,50
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,00
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode arrêt en min	15
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	15
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	15
Contrôle de capacité automatique FlexLoad	•
Estimation de la consommation	•
Lavage à basse température « froid » et « 20 °C »	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Contrôle anti-mousse	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
Coton	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express 20	•
Textiles foncés/Jeans	•
Textiles modernes	•
Imperméabilisation	•
Nettoyage machine	•
Rinçage seul	•
ECO 40–60	•
Chemises/chemisiers	•
PowerFresh	•
Draps	•
Options de lavage	
Court	•
Trempage	•
Prélavage	•
Hydro plus	•
Rinçage supplémentaire	•
Défroissage à la vapeur	•

WS720I WPS

Lave-linge à chargement frontal W2

A-30 %* | 9 kg | 1400 tr/min | QuickPowerWash | SteamCare



Code EAN: 4002517039951 / Numéro de matériel: 13141740 /

Ancien Numéro de matériel: 11S720I2D

Signal sonore

•

Sécurité

Système anti-fuites

Waterproof-System

Code PIN

•

Interface optique

•

Caractéristiques techniques

Dimensions (h x l x p) en mm

850 x 596 x 636

Dimensions (h x l x p) en mm

850 x 596 x 632

Dimensions (h x l x p) en mm

850 x 596 x 636

Dimensions en mm (largeur)

596

Dimensions en mm (hauteur)

850

Dimensions en mm (profondeur)

636

Dimensions en mm (profondeur)

632

Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm

1088

Profondeur de l'appareil sans porte en mm

600

Poids en kg

87

Tension en V

220 - 240

Protection par fusible en A

10

Fréquence en Hz

50

Puissance totale de raccordement en kW

2,10 - 2,40

Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en m

1,50

Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

deutsch, english (GB),
français (FR), ελληνικά,
italiano, hrvatski,
nederlands, polski, română,
srpski, slovenščina, türkçe,
magyar

WS720I WPS

Lave-linge à chargement frontal W2

A-30 %* | 9 kg | 1400 tr/min | QuickPowerWash | SteamCare

