


CS 7612 FL

SmartLine elemanı

indüksiyon ısıtmalı PowerFlex pişirme alanı



- Rakam sıraları ile sezgisel hızlı seçim – SmartSelect
- Şık tasarım – Yüzey seviyesinde veya yerleştirme şeklinde montaj
- Tüm SmartLine serisi ürünleriyle mükemmel kombine edilebilirlik
- Esnek ve hızlı – 2 pişirme alanı, 1PowerFlex alanı dahil
- En kısa ön pişirme süreleri – TwinBooster


EAN: 4002515836088 / Malzeme numarası: 10681590 /
Eski malzeme numarası: 27761250D

General information	
Model tanımı	CS 7612 FL
Üretici malzeme numarası	10681590
EAN numarası	4002515836088
Pazarlama sınıfı	Platinum
Isıtma modu	
Isıtma türü	İndüksiyon
Model	
SmartLine	•
Tasarım	
Yüzeyle sıfır montaj	•
Şık cam seramik yüzey	•
Cam seramik rengi	Siyah
Yüzey üzerine montaj	•
Ocak bölmesi donanımı	
Pişirme bölmesi sayısı	2
PowerFlex ocak bölmeleri	
Sayı	2
Çap (mm)	Ø 150 – 230
Güç (W)	2100
Booster (W)	3000
TwinBooster (W)	3650
1. ocak bölmesi/pişirme alanı	
Konum	Ortalanmış
Tür	PowerFlex köprüsü
Boyut (mm)	230x390
Maks. Booster gücü (W)	3400
Maks. güç (W)	3150
Maks. TwinBooster gücü (W)	3650
Kullanım rahatlığı	
Sensörlü tuşlar aracılığıyla kumanda	SmartSelect
Tencere ve tencere boyutu algılama	•
Gösterge rengi	Sarı
Hızlı pişirme otomatığı	•
Sabit tencere algılama	•
Sıcak tutma	•
Stop & Go fonksiyonu	•
Hafıza fonksiyonu	•
Kısa süre alarmı	•
Kapanma otomatığı	•
Kişisel ayar seçenekleri (örn. uyarı sesleri)	•
Bakım konforu	
Kolay temizlenir cam seramik	•
Silme koruması	•
Güvenlik	
Emniyet kapatması	•
Kilitleme fonksiyonu	•
Çalıştırma kilidi	•

CS 7612 FL

SmartLine elemanı

indüksiyon ısıtmalı PowerFlex pişirme alanlı




EAN: 4002515836088 / Malzeme numarası: 10681590 /
Eski malzeme numarası: 27761250D

Entegre soğutma fanı	•
Aşırı ısınmaya karşı koruma	•
Kalan ısı göstergesi	•
Teknik veriler	
Ölçüler (Y x G x D), mm	51 x 378 x 520
Ölçüler (mm) (genişlik)	378
Ölçüler (mm) (yükseklik)	51
Ölçüler (mm) (derinlik)	520
Yüzey ile aynı seviyede montaj şeklinde iç kesit ölçüsü (G x D), mm	358/382 x 500/524
Yüzey üzerine kurulum şeklinde kesit ölçüsü (mm) (genişlik)	358 mm
Yüzey üzerine kurulum şeklinde kesit ölçüsü (mm) (derinlik)	500 mm
Yüzeyle sıfır kurulum şeklinde iç kesit ölçüsü (mm) (genişlik)	358
Bağlantı kutulu montaj yüksekliği (mm)	51
Yüzeyle sıfır kurulum şeklinde iç kesit ölçüsü (mm) (derinlik)	500
Ağırlık (kg)	7
Yüzeyle sıfır kurulum şeklinde dış kesit ölçüsü (mm) (genişlik)	382
Yüzeyle sıfır kurulum şeklinde dış kesit ölçüsü (mm) (derinlik)	524
Toplam bağlantı değeri (kW)	3,60
Elektrik besleme hattı uzunluğu (m)	1,4
Gerilim (V)	230
Frekans (Hz)	50 - 60
Birlikte verilen aksesuarlar	
Elektrik kablosu	•


CS 7612 FL

SmartLine elemanı


indüksiyon ısıtmalı PowerFlex pişirme alanı




CS7612-1FL, CS7612FL, flush (installation drawing)




CS7612-1FL, CS7612FL, (installation drawing)



CS 7000 FL (installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)