

DA 6708 D Aura Edition 6000

Ada davlumbazı

Kolay kullanım sunan enerji tasarruflu LED aydınlatma ve dokunmatik kumanda.



- Miele ankastre cihazlarını esas alan aile tasarımı
- Benzersiz kullanım konforu – Con@ctivity
- Yüksek performanslı – Booster kademesinde 620 m³/h
- Verimli – NoSmell aktif karbon filtresi
- Faydalı – Programlanabilir aktif karbon filtresi göstergesi

EAN: 4002516039877 / Malzeme numarası: 10888940 /
Eski malzeme numarası: 28670845TR

General information

Model tanımı	DA 6708 D Aura Edition 6000
Üretici malzeme numarası	10888940
EAN numarası	4002516039877
Pazarlama sınıfı	Platinum

Model

Ada tipi davlumbaz	•
--------------------	---

Model ve tasarım

Renk	Obsidiyen siyahı
------	------------------

Programlar

Hava kanalı türü	Devirdaim
------------------	-----------

Kullanım rahatlığı

Miele@home ile ağ iletişimi	•
Elektronik kumanda	•
Con@ctivity	Evet
Güç kademeleri (Booster kademesiz)	3
Dokunmatik tuşlar	•
Kullanım	Cam üzerinde dokunmatik kumanda
Miele@mobile uygulaması	•
Booster kademeleri	1
Gecikmeli kapatma süresi 5/15 dk.	•
Yağ filtresi doluluk göstergesi	•
Aktif karbon filtre doluluk göstergesi	•

Verimlilik

Enerji verimliliği sınıfı (A+++ – D)	C
Yıllık enerji tüketimi (kWh/yıl)	80,6
Sıvı dinamiği verimlilik sınıfı	D
Aydınlatma verimliliği sınıfı	A
Yağ ayırma verimlilik sınıfı	B

Bakım konforu

Temizlenmesi kolay CleanCover davlumbaz iç yüzeyi	•
---	---

Filtre sistemi

Bulaşık makinesinde yıkanabilir paslanmaz çelik yağ filtresi sayısı (10 katmanlı)	2
---	---

Aydınlatma

Adet x Watt	4 x 3 W
Aydınlatma gücü (Lx)	720 lx
Renk sıcaklığı (K)	3500 Kelvin
Işık kısma fonksiyonu	•

Fan

Tek taraflı çeken fan	•
-----------------------	---

Baca bağlantısız

EN 61591 uyarınca havalandırma performansı, kademe 1, (m ³ /saat)	250
EN 61591 uyarınca havalandırma performansı, kademe 2, (m ³ /saat)	370

DA 6708 D Aura Edition 6000

Ada davlumbazı

Kolay kullanım sunan enerji tasarruflu LED aydınlatma ve dokunmatik kumanda.



EAN: 4002516039877 / Malzeme numarası: 10888940 /

Eski malzeme numarası: 28670845TR

EN 61591 uyarınca havalandırma performansı, kademe 3, (m³/saat) 470

EN 61591 uyarınca havalandırma performansı, Booster kademesi, (m³/saat) 620

EN 60704-3 uyarınca ses gücü, kademe 1, (dB(A) re1pW) 54,0

EN 60704-3 uyarınca “Yoğun” kademedeki ses basıncı seviyesi (dB(A) re 1 pW) 74,0

EN 60704-3 uyarınca ses gücü, kademe 2, (dB(A) re1pW) 63,0

EN 60704-3 uyarınca ses gücü, kademe 3, (dB(A) re1pW) 67,0

EN 60704-2-13 uyarınca ses basıncı, kademe 1, (dB(A) re20µPa) 39,0

EN 60704-2-13 uyarınca ses basıncı, kademe 2, (dB(A) re20µPa) 48,0

EN 60704-2-13 uyarınca ses basıncı, kademe 3, (dB(A) re20µPa) 53,0

EN 60704-2-13 uyarınca “Yoğun” kademedeki ses basıncı seviyesi (dB(A) re 20 µPa) 59,0

Güvenlik

Emniyet kapatması

•

Temperli tek cam (ESG)

•

Teknik veriler

Baca bağlantısız toplam davlumbaz yüksekliği, min. (mm) 500

Baca bağlantısız toplam davlumbaz yüksekliği, maks. (mm) 1500

Elektrikli ocaklar ile asgari mesafe (mm) 450

Davlumbaz gövdesi genişliği (mm) 1000

Davlumbaz gövdesi yüksekliği (mm) 112

Gazlı ocaklar (maks. 12,6 kW toplam güç, brülör ≤ 4,5 kW) üzerinde asgari mesafe (mm) 650

Net ağırlık (kg) 33,0

Davlumbaz gövde derinliği (mm) 700

Elektrik besleme hattı uzunluğu (m) 1,8

Sabit bağlantı

•

Toplam bağlantı değeri (kW) 0,15

Gerilim (V) 230

Sigorta (A) 10

Faz sayısı 1

Frekans (Hz) 50

Montaj bilgileri

Montaj şablonu

•

Wi-Fi uyumlu Miele ocak ile kombinasyon

Önerilen

Birlikte verilen aksesuarlar

Aktif karbon filtre

•