


KM 7679 FR

Bağımsız induksiyonlu ocaklar
mükemmel kızartma sonuçları için TempControl özellikli




- Rakam sıraları ile sezgisel hızlı seçim – SmartSelect
- 1 PowerFlex alanı ve 1 TempControl alanı da dahil 4 pişirme alanı
- 806 mm eninde, yerleştirmeli montaj için paslanmaz çelik çerçeveli
- En kısa ön pişirme süreleri – TwinBooster
- Davlumbaz ile iletişim – Con@ctivity

EAN: 4002516339403 / Malzeme numarası: 11506150 /
Eski malzeme numarası: 26767900D

General information	
Model tanımı	KM 7679 FR
Üretici malzeme numarası	11506150
EAN numarası	4002516339403
Pazarlama sınıfı	Platinum
Isıtma modu	
Isıtma türü	İndüksiyon
Model	
Fırından bağımsız	•
Tasarım	
Şık cam seramik yüzey	•
Cam seramik rengi	Siyah
Paslanmaz çelik çerçeve	•
Yüzey üzerine montaj	•
Ocak bölmesi donanımı	
Pişirme bölmesi sayısı	4
Ocak alanı sayısı	1
Maksimum tencere sayısı	4
PowerFlex ocak bölmeleri	
Sayı	2
Tür	PowerFlex ocak bölmesi
Çap (mm)	Ø 150 – 230
Güç (W)	2100
Booster (W)	3000
TwinBooster (W)	3650
1. ocak bölmesi/pişirme alanı	
Konum	Ön sol
Tür	TempControl ocak bölmesi
Boyut (mm)	Ø 160-230
Maks. Booster gücü (W)	3000
Maks. güç (W)	2300
Maks. TwinBooster gücü (W)	3650
2. ocak bölmesi/pişirme alanı	
Konum	Arka orta
Tür	İkili devre halkası
Boyut (mm)	Ø 100-160
Maks. Booster gücü (W)	1700
Maks. güç (W)	1400
Maks. TwinBooster gücü (W)	2200
3. ocak bölmesi/pişirme alanı	
Konum	sağ
Tür	PowerFlex köprüsü
Boyut (mm)	230x390
Maks. Booster gücü (W)	4800
Maks. güç (W)	3400
Maks. TwinBooster gücü (W)	7300
Kullanım rahatlığı	
Sensörlü tuşlar aracılığıyla kumanda	SmartSelect

KM 7679 FR

Bağımsız induksiyonlu ocaklar
mükemmel kızartma sonuçları için TempControl özellikli




EAN: 4002516339403 / Malzeme numarası: 11506150 /
Eski malzeme numarası: 26767900D

Miele@home	•
Con@ctivity	•
Tencere ve tencere boyutu algılama	•
Gösterge rengi	Sarı
Hızlı pişirme otomatığı	•
Sabit tencere algılama	•
Sıcak tutma	•
Stop & Go fonksiyonu	•
Hafıza fonksiyonu	•
TempControl	•
Kısa süre alarmı	•
Kapanma otomatığı	•
Sıcak tutma Plus	•
Kişisel ayar seçenekleri (örn. uyarı sesleri)	•
Verimlilik	
Kapalı durumda güç tüketimi (W)	0,5
Bekleme modunda güç tüketimi (W)	0,8
Ağ bağlantılı hazırda bekleme modunda güç tüketimi (W)	2,0
Kapalı durumdayken otomatik açılmaya kadarki süre (dakika)	10
Hazırda bekleme modundayken otomatik açılmaya kadarki süre (dakika)	10
Ağ bağlantılı hazırda bekleme modundayken otomatik açılmaya kadarki süre (dakika)	10
Bakım konforu	
Kolay temizlenir cam seramik	•
Silme koruması	•
Güvenlik	
Emniyet kapatması	•
Kilitleme fonksiyonu	•
Çalıştırma kilidi	•
Entegre soğutma fanı	•
Aşırı ısınmaya karşı koruma	•
Kalan ısı göstergesi	•
Teknik veriler	
Ölçüler (mm) (genişlik)	806
Ölçüler (mm) (yükseklik)	52
Ölçüler (mm) (derinlik)	526
Yüzey üzerine kurulum şeklinde kesit ölçüsü (mm) (genişlik)	750 mm
Yüzey üzerine kurulum şeklinde kesit ölçüsü (mm) (derinlik)	490 mm
Bağlantı kutulu montaj yüksekliği (mm)	45
Ağırlık (kg)	13
Toplam bağlantı değeri (kW)	7,30
Elektrik besleme hattı uzunluğu (m)	1,4
Gerilim (V)	230
Frekans (Hz)	50 - 60
Birlikte verilen aksesuarlar	
Elektrik kablosu	•

KM 7679 FR

Bağımsız indüksiyonlu ocaklar
mükemmel kızartma sonuçları için TempControl özellikli



KM 7679 FR (Installation drawing)