

B 4847 FashionMaster

Buharlı ütü sistemleri

ekranlı ve konforlu iyi ütü sonuçları için ilave Steamler'le (buhar sağlayıcı).



- Eşit buhar dağılımı – Miele petek dokulu taban
- 4.0 bar buhar basıncı sayesinde profesyonel kalitede ütüleme sonucu
- Rahat açma/kapatma – 1–2 Lift sistemi
- Etkin ütü masasının desteği ile en iyi ütüleme sonuçları
- Asılı tekstil ürünleri rahat bir şekilde düzleştirilir – Steamer

EAN: 4002516527121 / Malzeme numarası: 11978060 /
Eski malzeme numarası: 13484721SER

General information	
Model tanımı	B 4847 FashionMaster
Üretici malzeme numarası	11978060
EAN numarası	4002516527121
Tasarım	
Ütü rengi	Antrasit/Lotus beyazı
Ütü masası kılıfı rengi	Bordo
Ekran	1 satırlı metin ekranı
Mükemmel ütü sonuçları	
Petek taban	•
Buhar basıncı (bar)	4,0
Buhar miktarı (g/dk.)	100
Dikey buhar	•
Buhar sıcaklık kademesi	2
Buhar püskürtme	•
Sürekli buhar	•
Buhar ünitesi	•
Aktif ütü masası (üfleme ve çekiş fonksiyonu)	•
Çekiş fonksiyonu	•
Fan 2. güç kademesi	•
Kaymaz taban	•
Test edilmiş virüs hijyeni	•
Zaman tasarruflu ütüleme	
Su tankı dolm miktarı (l)	1,25
Çıkarılabilir su tankı	•
Doldurulabilir su tankı	•
Çok katlı ütüleme	•
Kullanım rahatlığı	
Hepsi bir arada	•
1–2 asansör sistemi	•
Havalı kademesiz yükseklik ayarı (mm)	830 - 1020
Zemin koruyucu tekerlekler	•
ComfortZone özellikli ütü masası	•
Fan açma/kapama otomatığı	•
Hafıza fonksiyonlu fan	•
Dil esnekliği	•
Yönlendirmeli ilk çalıştırma	•
Yönlendirmeli kireç çözme	•
Otomatik kireç çözme	•
Otomatik yıkama	•
Ütü için saklama gözü	•
Elektrik kablosu ve aksesuar için saklama gözü	•
Güvenlik	
CoolDown fonksiyonu	•
Otomatik Kapatma fonksiyonu	•
Teknik veriler	
Ölçüler (mm) (genişlik)	470
Ölçüler (mm) (yükseklik)	970

B 4847 FashionMaster

Buharlı ütü sistemleri

ekranlı ve konforlu iyi ütü sonuçları için ilave Steamler'le (buhar sağlayıcı).



EAN: 4002516527121 / Malzeme numarası: 11978060 /

Eski malzeme numarası: 13484721SER

Ölçüler (mm) (derinlik)	1480
Ölçüler (mm) (genişlik), katlanmış	470
Ölçüler (mm) (yükseklik), katlanmış	1280
Ölçüler (mm) (derinlik), katlanmış	370
Frekans (Hz)	50 - 60

Birlikte verilen aksesuarlar

Kaymaz taban	•
Buhar ünitesi	•
Premium ütü masası kılıfı	•
Buhar hortumu askısı	•
Su sertliği test şeritleri	•
Kireç çözücü tablet	•

Mevcut ekran lisanları

MultiLingua sayesinde mevcut ekran lisanları

?, ?, ?, ?, ?, ?, ?,
?, ?, ?, ?, ?, deutsch,
dansk, english (AU),
english (GB), english (US),
suomi, français, ελληνικό,
italiano, ?, ?, ?, ?, ?,
hrvatski, bahasa malaysia,
nederlands, norsk, polski,
português, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar