

DGC 7151

Buharlı fırın

Ağ iletişimi ve TasteControl özelliğine sahip zarif siyah tasarım.



- Sensör kumandalı açık metinli ekran – DirectSensor S
- Mükemmel sonuçlar – MonoSteam buhar teknolojisi
- Yumuşacık hamurlar ve güzelce kızarmış dış yüzey – Nem ilaveli Pişirme
- Yemeğinizin fazla pişmemesini sağlar – TasteControl
- Kolay temizlik – PerfectClean donanımı

EAN: 4002516610267 / Malzeme numarası: 12096840 /
Eski malzeme numarası: 22715122SER

General information	
Model tanımı	DGC 7151
Üretici malzeme numarası	12096840
EAN numarası	4002516610267
Pazarlama sınıfı	Gold
Model ve tasarım	
Renk	Obsidiyen siyahı
BlackLine	•
Cihaz tipi ve tasarımı	
Buharlı fırın	•
Lezzet avantajları	
KeepTasty “Lezzet koruyucu”	•
Hızlı ısıtma	•
Harici buhar üretimi	•
Programlar	
Turbo +	•
Üst/alt ısıtma	•
Buharda pişirme	•
Nem ilaveli pişirme	•
Yoğun pişirme	•
Kızartma otomatığı	•
Turbo ızgara	•
Izgara	•
Izgara programları	•
Alt ısıtma	•
Buz çözme	•
Otomatik programlar	•
Kullanım rahatlığı	
Miele@home ile ağ iletişimi	•
Ekran	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Miktardan bağımsız pişirme	•
Güncel saat göstergesi	•
Kısa süre alarmı	•
Pişirme başlangıç zamanı programlaması	•
Pişirme bitiş zamanı programlaması	•
Pişirme süresi programlaması	•
Güncel sıcaklık göstergesi	•
Hedef sıcaklık göstergesi	•
Hedef sıcaklığa ulaşıldığında uyarı sesi	•
Önerilen sıcaklık	•
Kişisel ayarlar	•
Verimlilik	
Enerji verimliliği sınıfı (A+++ – D)	A+
Otomatik kalan ısıdan faydalanma	•
Kapalı durumda güç tüketimi [W]	0,3

DGC 7151

Buharlı fırın

Ağ iletişimi ve TasteControl özelliğine sahip zarif siyah tasarım.



EAN: 4002516610267 / Malzeme numarası: 12096840 /

Eski malzeme numarası: 22715122SER

Bekleme modunda güç tüketimi [W]	0,8
Ağ bağlantılı hazırda bekleme modunda güç tüketimi [W]	2,0
Kapalı moda otomatik geçiş süresi [dakika]	20
Bekleme moduna otomatik geçiş süresi [dakika]	20
Ağ bağlantılı hazırda bekleme moduna otomatik geçiş süresi [dakika]	20
Bakım konforu	
PerfectClean özellikli ve katalitik arka panelli emaye pişirme alanı	•
Harici buhar üretici	•
Yoğuşma suyu azaltıcı taban rezistansı	•
Bakım programları	•
Yumuşatma bakım programı	•
Pişirme alanı kurutma programı	•
Çıkarılabilir yerleştirme ızgarası	•
Kireç çözme	•
CleanGlass kapak	•
Buhar teknolojisi/Su beslemesi	
MonoSteam	•
Buhar üretici gücü (kW)	2,20
Temiz su tankı kapasitesi (litre)	1,0
Su alımı için çekiş borusu	•
Güvenlik	
Soğuk ön yüzeyli cihaz soğutma sistemi	•
Emniyet kapatması	•
Çalıştırma kilidi	•
Tuş kilidi	•
Teknik veriler	
Pişirme alanı hacmi (l)	76
Raf seviyesi sayısı	5
Cihaz ölçüleri (mm) (G x Y x D)	595 x 596 x 568
Raf seviyeleri işaretlemesi	•
Kapı açılma yönü	Alt
Fırın aydınlatması	1 halojen spot lamba
Fırın modunda min. sıcaklıklar (°C)	30
Fırın modunda maks. sıcaklıklar (°C)	250
Buharlı pişirme modunda min. sıcaklıklar (°C)	70
Buharlı pişirme modunda maks. sıcaklıklar (°C)	100
Min. niş genişliği (mm)	560
Maks. niş genişliği (mm)	568
Min. niş yüksekliği (mm)	590
Maks. niş yüksekliği (mm)	595
Niş derinliği (mm)	550
Ağırlık (kg)	42,0
Toplam bağlantı değeri (kW)	3,50
Gerilim (V)	220 - 240
Frekans (Hz)	50
Sigorta (A)	16
Faz sayısı	1

DGC 7151

Buharlı fırın

Ağ iletişimi ve TasteControl özelliğine sahip zarif siyah tasarım.



EAN: 4002516610267 / Malzeme numarası: 12096840 /

Eski malzeme numarası: 22715122SER

Fişli elektrik kablosu	•
Lamba değişimi	Servis
Birlikte verilen aksesuarlar	
HBB 71 PerfectClean özellikli fırın tepsisi	1
HUBB 71 PerfectClean özellikli standart tepsi	1
HBBR 71 PerfectClean özellikli pişirme ve kızartma ızgarası	1
HFC 70-C FlexiClip teleskopik ray (çift)	1
Çıkarılabilir yerleştirme ızgarası (çift)	1
Delikli paslanmaz çelik pişirme kabı	1
Deliksiz paslanmaz çelik pişirme kabı	1
Kireç çözücü tablet	2
Mevcut ekran lisansları	


MultiLingua aracılığıyla kullanılabilir ekran dilleri

???, ??, ?
 ???, deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ???,
 ???, hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


DGC 7151

Buharlı fırın


Ağ iletişimi ve TasteControl özelliğine sahip zarif siyah tasarım.




installation H7000 XL, installation drawing




installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B, H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings