

G 7600 SCi AutoDos

Ankastre bulaşık makinesi

A | 42dB | Çatal-bıçak çekmecesini | ExtraComfort sepetler | AutoDos | Hijyen 75°C



- 20 yıllık kullanım ömrü için test edilmiştir*
- En yüksek enerji verimliliği sınıfı A – Enerji tasarrufludur ve çevreyi korur
- İşinizi kolaylaştıran konforlu tasarım ve ideal temizlik – ExtraComfort sepet
- Konforlu, verimli, sürdürülebilir – PowerDisk otomatik deterjan dozajı
- Daha fazla bilgi alma olanağı ve modern ev cihazları ağ iletişimi – Miele@home
- Bir saatten daha az sürede en iyi sonuçlar – QuickPowerWash

* Miele, G 5000 ve G 7000 bulaşık makinesi serilerinin geliştirme aşamasında, modelleri ve ana bileşenleri, farklı programlarda toplam 5600 yıkama döngüsü ile test etmiştir (bu, 20 yıllık bir süre zarfında yılda 280 yıkama döngüsüne denk gelir). Daha fazla bilgi için: miele.com.tr/20yil

EAN: 4002516740414 / Malzeme numarası: 12428030 / Eski malzeme numarası: 21760057TR

General information	
Model tanımı	G 7600 SCi AutoDos
Üretici malzeme numarası	12428030
EAN numarası	4002516740414
Pazarlama sınıfı	Platinum
Model	
Ankastre bulaşık makinesi	•
60'lık bulaşık makinesi	•
Tasarım	
Panel rengi	Paslanmaz çelik/CleanSteel
Panel tipi	Düz kumanda paneli
Kullanım modu	Yazılım tuşları
Ekran	1 satırlı açık metinli ekran
Ekran rengi	Beyaz
MultiLingua	•
Konfor	
Miele@home ile ağ iletişimi	•
PowerDisk ile otomatik dozaj	•
Kapak kapatma ünitesi	ComfortClose
Kalan süre göstergesi	•
24 saate kadar gecikmeli başlatma	•
Çalışma göstergesi	Ses kontrolü, sesli, Ekran
Karşılama melodisi	•
Ekran lisansı seçimi	•
Verimlilik	
Enerji verimliliği sınıfı (A–G)	A
Otomatik programı su tüketimi (l)	6,0
Her bir program (döngü) başına litre olarak Eco programı su tüketimi	8,4
ECO programı elektrik tüketimi (kWh)	0,54
100 programda (döngüde) ECO programı enerji tüketimi (kWh)	54
ECO programında sıcak su bağlantısı tüketim değerleri (kWh)	0,29
ECO programı süresi (dk.)	230
Gecikmeli başlatma ile güç tüketimi [W]	0,90
Kapalı durumda güç tüketimi [W]	0,30
Bekleme modunda güç tüketimi [W]	0,30
Ağ bağlantılı hazırda bekleme modunda güç tüketimi (W)	0,90
Yemek takımı sayısı	14
Ses emisyonu sınıfı	B
Ses emisyonu (dB(A))	42
EcoStart özellikli FlexiTimer	•
EcoFeedback	•
Test edilmiş hijyen	•
Sıcak su bağlantısı	•
Yarı dolu	•

G 7600 SCi AutoDos

Ankastre bulaşık makinesi

A | 42dB | Çatal-bıçak çekmecesini | ExtraComfort sepetler | AutoDos | Hijyen 75°C



EAN: 4002516740414 / Malzeme numarası: 12428030 /

Eski malzeme numarası: 21760057TR

Sonuç kalitesi	
Şebeke suyu bağlantılı bulaşık makinesi	•
AutoOpen kurutma	•
SensorDry	•
Su yumuşatma sistemi	70° dH'ye kadar standart su yumuşatıcı, Ekonomik tuz tüketimi, Brilliant GlassCare
Aktif yoğuşmalı kurutma	•
BrilliantGlassCare	•
Yıkama programları	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Otomatik	•
ComfortWash 45 °C	•
Yoğun 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55°C	•
Hassas	•
Hijyen	•
SolarSpar	•
Ekstra sessiz 37 dB(A)	•
Makine bakımı	•
Salz ausspülen	•
Yıkama seçenekleri	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Ekstra temiz	•
Ekstra kuru	•
Sepet tasarımı	
Çatal-bıçak yerleştirme	3D MultiFlex çekmece
FlexCare bardak tutucu	2
FlexCare fincan rafı	1
Sepet tasarımı	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
Güvenlik	
Waterproof sistemi	•
Süzgeç kontrol göstergesi	•
Çocuk kilidi	•
Teknik veriler	
Minimum niş genişliği (mm)	600
Maksimum niş genişliği (mm)	600
Minimum niş yüksekliği (mm)	805
Maksimum niş yüksekliği (mm)	870
Niş derinliği (mm)	570

G 7600 SCi AutoDos

Ankastre bulaşık makinesi

A | 42dB | Çatal-bıçak çekmecesi | ExtraComfort sepetler | AutoDos | Hijyen 75°C



EAN: 4002516740414 / Malzeme numarası: 12428030 /

Eski malzeme numarası: 21760057TR

Cihaz genişliği (mm)	598
Cihaz yüksekliği (mm)	805
Cihaz derinliği (mm)	570
Kapak açık durumdayken cihaz derinliği (cm)	116,5
Net ağırlık (kg)	49,2
Toplam bağlantı değeri (kW)	2,00
Gerilim (V)	230
Sigorta (A)	10
Faz sayısı	1
Elektrikli frekans standardı	50
Su giriş hortumunun uzunluğu [m]	1,50
Su tahliye hortumunun uzunluğu [m]	1,50
Elektrik besleme hattı uzunluğu (m)	1,70
Min. ön panel ağırlığı (kg)	3,0
Maks. ön panel ağırlığı (kg)	11,0
[Yetkili servis tarafından dönüştürülebilir min. ağırlık]	8,0
[Yetkili servis tarafından dönüştürülebilir maks. ağırlık]	17,0

Birlikte verilen aksesuarlar

1 adet PowerDisk

•

6 adet PowerDisk için kupon

•

Mevcut ekran lisanları


MultiLingua sayesinde mevcut ekran lisanları

deutsch, english (GB),
français (FR), italiano,
nederlands, português,
español, türkçe

G 7600 SCi AutoDos

Ankastre bulaşık makinesi

A | 42dB | Çatal-bıçak çekmecesi | ExtraComfort sepetler | AutoDos | Hijyen 75°C



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)