

## Triflex HX3

### Akülü süpürgeler

yüksek çekiş gücü | maks. 70 dk kullanım süresi | zemin döşemesi algılama | HEPA



- Kapsamlı ve hijyenik derinlemesine temizlik için >%99,99\* toz çekışı
- Boost modu: çok kirli alanların daha hızlı temizlenmesi için
- Program süresi: VARTA lityum iyon şarj edilebilir pil ile maks. 70 dakika\*\*
- Patentli\*\*\* 3'ü 1 arada tasarım, park etmek için kendi kendine ayakta durma özelliği dahil
- HEPA filtre: %99,999\*\*\*\* en temiz ortam havası için atık hava filtreleme
- FloorDetect: otomatik zemini döşemesi algılama ve güç ayarı
- Ekran: stressiz bir süpürme için kalan süreyi ve önemli verileri gösterir
- Twist2open: toz haznesinin hijyenik ve kolay bir şekilde boşaltılması için
- Miele & Cie. KG tarafından Almanya'da özenle geliştirilmiş ve üretilmiştir

\* Çentikli sert zeminlerdeki tozu toplarken, IEC 62885-4:2024 standardına göre ölçülen H1 güç kademesinde >%100 toz çekışı elde ediyoruz

\*\* MultiFloor XXL elektrikli fırça takılı olmadan, MIN güç kademesi için geçerlidir

\*\*\* Patent: DE 10 2016 105 475 B4

\*\*\*\* IEC 62885-4:2020 uyarınca %99,999 filtreleme/EN 1822-1:2019 uyarınca HEPA filtre

EAN: 4002516922711 / Malzeme numarası: 12878340 /  
Eski malzeme numarası: 41WDLO31EU2

| General information                                        |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Model tanımı                                               | Triflex HX3              |
| Üretici malzeme numarası                                   | 12878340                 |
| EAN numarası                                               | 4002516922711            |
| Model                                                      |                          |
| Akülü süpürge                                              | •                        |
| Ürün markası                                               | Triflex HX3              |
| Motor seçeneği                                             | Digital Efficiency Motor |
| Ürün tipi                                                  | SWDLO                    |
| Model ve tasarım                                           |                          |
| Renk                                                       | Parlak beyaz             |
| Temizlik                                                   |                          |
| Vortex teknolojisi                                         | •                        |
| Kullanım rahatlığı                                         |                          |
| Elektronik çekiş gücü ayarı                                | Ekran / 3 seviye         |
| Boost modu                                                 | •                        |
| Elektrikli süpürge kullanım molaları için park sistemi     | •                        |
| Değiştirilebilir lityum iyon akü                           | •                        |
| 3'ü 1 arada tasarım                                        | •                        |
| Filtre sistemi                                             |                          |
| ComfortClean                                               | •                        |
| Atık hava filtresi                                         | HEPA Lifetime filtre     |
| Toz haznesi hacmi (l)                                      | 0,5                      |
| Teknik veriler                                             |                          |
| Akü tipi                                                   | Lityum iyon              |
| Nominal akü kapasitesi (mAh)                               | 2500                     |
| Ses seviyesi (dB)                                          | 74,0                     |
| Genişlik, mm                                               | 260                      |
| Yükseklik (mm)                                             | 1297                     |
| Derinlik (mm)                                              | 280                      |
| Ağırlık (kg)                                               | 3,6                      |
| Volt                                                       | 25,2                     |
| High kademesinde çalışma süresi PowerUnit solo             | 70                       |
| Elektronik aksesuarlarla LOW kademesinde çalışma süresi    | 38                       |
| Elektronik aksesuarlar ile High kademesinde çalışma süresi | 15                       |
| Alan performansı (m²)                                      | 160                      |
| Şarj süresi (dk.)                                          | 240                      |
| Birlikte verilen aksesuarlar                               |                          |
| HX-DB toz fırçası                                          | •                        |
| XL HX-UN döşeme ucu                                        | •                        |
| HX-CN dar aralık ucu                                       | •                        |
| Temizleme fırçası                                          | Hayır                    |
| Duvar braketi                                              | •                        |
| Güç adaptörü                                               | •                        |