

FG 40

Chasis

Con 4 ruedas articuladas, apta para bandeja de lavado WW 45.



- Apto para la bañera de lavado WW 45 de Miele Professional
- Altura 29,2 (altura de apoyo), anchura 55, profundidad 36 cm

Código EAN: 4002511097810 / Número de material: 02101810 /  
Número de material antiguo: 59120007D

Familia de productos	
Lavadoras	•
Secadora	•
Planchadoras	•
Familia de aparatos/accesorios	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5186	•

FG 40

Chasis

Con 4 ruedas articuladas, apta para bandeja de lavado WW 45.



Código EAN: 4002511097810 / Número de material: 02101810 /  
Número de material antiguo: 59120007D

PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•

FG 40

Chasis

Con 4 ruedas articuladas, apta para bandeja de lavado WW 45.



Código EAN: 4002511097810 / Número de material: 02101810 /  
Número de material antiguo: 59120007D

PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
<b>Categoría de producto</b>	
Sist. almacenamiento/transporte	•
<b>Características del producto</b>	
Conexión eléctrica	OHNE
Color	Octoazul
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	292
Medidas ext., ancho neto en mm	550
Medidas ext., fondo neto en mm	360
Medidas ext., alto bruto en mm	340
Medidas ext., ancho bruto en mm	560
Medidas ext., fondo bruto en mm	370
Peso neto [kg]	7,50
Peso bruto en kg	7,50