

TW 01
Carro de transporte
con 223 l de capacidad.



- Ruedas articuladas con inmovilizadores de rueda
- Altura 76, anchura 74, profundidad 60 cm

Código EAN: 4002511097650 / Número de material: 03049630 /
Número de material antiguo: 59110004D

| Familia de productos | |
|--------------------------------|---|
| Lavadoras | • |
| Secadora | • |
| Planchadoras | • |
| Familia de aparatos/accesorios | |
| HM 16-80 | • |
| HM 16-83 | • |
| PM 1210 | • |
| PM 1214 | • |
| PM 1217 | • |
| PM 1318 | • |
| PM 1418 | • |
| PM 1421 | • |
| D 500-2000 | • |
| D 500-2200 | • |
| D 500-2500 | • |
| D 500-3000 | • |
| D 500-3300 | • |
| D 600-1750 | • |
| D 600-2000 | • |
| D 600-2200 | • |
| D 600-2500 | • |
| D 600-3000 | • |
| D 600-3300 | • |
| D 800-1300 | • |
| D 800-1750 | • |
| D 800-2000 | • |
| D 800-2200 | • |
| D 800-2500 | • |
| D 800-3000 | • |
| D 800-3300 | • |
| M 500-1750 | • |
| M 500-2000 | • |
| M 500-2200 | • |
| M 500-2500 | • |
| M 500-3000 | • |
| M 500-3300 | • |
| PM 1621 | • |
| PM 1625 | • |
| PM 1630 | • |
| PM 1635 | • |
| PM 1825 | • |
| PM 1830 | • |
| PM 1835 | • |
| PT 5135 C | • |
| PT 5136 | • |
| PT 5137 WP | • |
| PT 5140 WP | • |
| PT 5145 C | • |
| PT 5186 | • |

TW 01

Carro de transporte
con 223 l de capacidad.



Código EAN: 4002511097650 / Número de material: 03049630 /
Número de material antiguo: 59110004D

| | |
|---------------------|---|
| PT 7186 | • |
| PT 7188 | • |
| PT 7135 C | • |
| PT 7136 | • |
| PT 7137 WP | • |
| PT 8203 | • |
| PT 8251 | • |
| PT 8251 COP | • |
| PT 8253 | • |
| PT 8257 | • |
| PT 8257 WP | • |
| PT 8301 | • |
| PT 8301 COP | • |
| PT 8303 | • |
| PT 8331 | • |
| PT 8331 COP | • |
| PT 8333 | • |
| PT 8333 HW | • |
| PT 8337 | • |
| PT 8337 HW | • |
| PT 8337 WP | • |
| PT 8401 | • |
| PT 8403 | • |
| PT 8403 HW | • |
| PT 8407 | • |
| PT 8407 HW | • |
| PT 8503 | • |
| PT 8503 HW | • |
| PT 8507 | • |
| PT 8507 HW | • |
| PT 8803 | • |
| PT 8803 HW | • |
| PT 8807 | • |
| PT 8807 HW | • |
| PW 413 | • |
| PW 418 | • |
| PW 5064 | • |
| PW 5062 | • |
| PW 5065 | • |
| PW 5064 MOPSTAR 60 | • |
| PW 5070 | • |
| PW 5082 | • |
| PW 5084 MOPSTAR 80 | • |
| PW 5104 MOPSTAR 100 | • |
| PW 5105 Vario | • |
| PW 5134 MOPSTAR 130 | • |
| PW 6055 | • |
| PW 6065 | • |
| PW 6055 Vario | • |
| PW 6065 Vario | • |
| PW 6065 Plus | • |

TW 01

Carro de transporte
con 223 l de capacidad.



Código EAN: 4002511097650 / Número de material: 03049630 /
Número de material antiguo: 59110004D

| | |
|-------------------------------------|----------|
| PW 6068 Plus | • |
| PW 6080 | • |
| PW 6088 | • |
| PW 6107 | • |
| PW 6137 | • |
| PW 5136 | • |
| PW 6163 | • |
| PW 6167 | • |
| PW 6207 | • |
| PW 6241 | • |
| PW 6243 | • |
| PW 6321 | • |
| PW 6323 | • |
| PW 811 | • |
| PW 814 | • |
| PW 818 | • |
| PWT 6089 | • |
| PW 200 Profi@Work | • |
| PT 200 Profi@Work | • |
| Categoría de producto | |
| Sist. almacenamiento/transporte | • |
| Características del producto | |
| Conexión eléctrica | OHNE |
| Material | Aluminio |
| Volumen en l | 223 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 760 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 740 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 600 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 760 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 740 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 600 |
| Peso neto [kg] | 12,00 |
| Peso bruto en kg | 12,00 |