

TW 01  
Carro de transporte  
con 223 l de capacidad.



- Ruedas articuladas con inmovilizadores de rueda
- Altura 76, anchura 74, profundidad 60 cm

Código EAN: 4002511097650 / Número de material: 03049630 /  
Número de material antiguo: 59110004D

Familia de productos	
Lavadoras	•
Secadora	•
Planchadoras	•
Familia de aparatos/accesorios	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5186	•

TW 01

Carro de transporte  
con 223 l de capacidad.



Código EAN: 4002511097650 / Número de material: 03049630 /  
Número de material antiguo: 59110004D

PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•

TW 01

Carro de transporte  
con 223 l de capacidad.



Código EAN: 4002511097650 / Número de material: 03049630 /  
Número de material antiguo: 59110004D

PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
<b>Categoría de producto</b>	
Sist. almacenamiento/transporte	•
<b>Características del producto</b>	
Conexión eléctrica	OHNE
Material	Aluminio
Volumen en l	223
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	760
Medidas ext., ancho neto en mm	740
Medidas ext., fondo neto en mm	600
Medidas ext., alto bruto en mm	760
Medidas ext., ancho bruto en mm	740
Medidas ext., fondo bruto en mm	600
Peso neto [kg]	12,00
Peso bruto en kg	12,00