

SD-B  
Tobera inyectora  
para butirómetros



- Para carro inyector
- Incluye rosca, 4 x 140 mm\*

\* Incluyendo rosca, diámetro 4 x 140 mm, más boquilla aplanada soldada, 1,5 x 100 mm.

Código EAN: 4002511116955 / Número de material: 03583540 /  
Número de material antiguo: 69708001D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Categoría de producto</b>	
Tobera iny.	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	240
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	100
Medidas ext., fondo bruto en mm	150
Diámetro en mm	4
Peso neto en kg	0,01
Peso bruto en kg	0,02