

MSS 01

Amortiguador de ruido

Amortiguador de ruido



- Apto para cualquier tipo de calentamiento existente
- Longitud aprox. 110 cm
- Resistencia térmica hasta 200 °C
- Diámetro interior: 150 mm, diámetro exterior 200 mm
- Apta para todos los tipos de calentamiento excepto gas

Código EAN: 4002511761865 / Número de material: 03799170 /  
Número de material antiguo: 59510029D

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| <b>Familia de productos</b>           |      |
| Secadora                              | •    |
| <b>Familia de aparatos/accesorios</b> |      |
| PT 8251                               | •    |
| PT 8251 COP                           | •    |
| PT 8253                               | •    |
| PT 8257                               | •    |
| PT 8301                               | •    |
| PT 8301 COP                           | •    |
| PT 8303                               | •    |
| PT 8331                               | •    |
| PT 8331 COP                           | •    |
| PT 8333                               | •    |
| PT 8333 HW                            | •    |
| PT 8337                               | •    |
| PT 8337 HW                            | •    |
| PT 8401                               | •    |
| PT 8403                               | •    |
| PT 8403 HW                            | •    |
| PT 8407                               | •    |
| PT 8407 HW                            | •    |
| PT 8503                               | •    |
| PT 8503 HW                            | •    |
| PT 8507                               | •    |
| PT 8507 HW                            | •    |
| PT 8803                               | •    |
| PT 8803 HW                            | •    |
| PT 8807                               | •    |
| PT 8807 HW                            | •    |
| <b>Categoría de producto</b>          |      |
| Amortiguador de ruido                 | •    |
| <b>Características del producto</b>   |      |
| Conexión eléctrica                    | OHNE |
| <b>Medidas y peso</b>                 |      |
| Medidas ext., alto neto en mm         | 200  |
| Medidas ext., ancho neto en mm        | 200  |
| Medidas ext., fondo neto en mm        | 1100 |
| Medidas ext., alto bruto en mm        | 210  |
| Medidas ext., ancho bruto en mm       | 210  |
| Medidas ext., fondo bruto en mm       | 1300 |
| Peso neto [kg]                        | 2,02 |
| Peso bruto en kg                      | 3,95 |