

O 184

Cesto superior

para el alojamiento óptimo de tubos de centrifugado, viales o tubos de ensayo.



- Equipado con 96 toberas inyectoras
- Equipado con conexión para secado con aire caliente
- Altura de carga: 170 mm
- No apto para la dosificación de productos en polvo

Código EAN: 4002511114937 / Número de material: 03807480 /  
Número de material antiguo: 69118401D

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Familia de productos</b>                            |                                      |
| Aparatos limpieza y desinf., laboratorio               | •                                    |
| <b>Pertenencia de aparatos</b>                         |                                      |
| PG 8535  | •                                    |
| PG 8536  | •                                    |
| <b>Categoría de producto</b>                           |                                      |
| Cesto para tubitos                                     | •                                    |
| Cesto para probetas                                    | •                                    |
| Cesto para inyectoras                                  | •                                    |
| Cesto superior   | •                                    |
| <b>Características del producto</b>                    |                                      |
| Material   | Acero inoxidable, Material sintético |
| Color  | Acero inoxidable, Negro              |
| Altura máxima de carga en mm                           | 170                                  |
| <b>Ámbito de aplicación</b>                            |                                      |
| Prep. pipetas/viales                                   | •                                    |
| Preparación de tubos de ensayo                         | •                                    |
| <b>Capacidad</b>                                       |                                      |
| Probetas [número]                                      | 96                                   |
| <b>Conexión eléctrica estándar</b>                     |                                      |
| Número de fases  | 0                                    |
| Tensión en V   | 0                                    |
| Frecuencia en Hz                                       | 0                                    |
| Pot. nominal total en kW                               | 0,00                                 |
| Fusibles en A  | 0                                    |
| <b>Medidas y peso</b>                                  |                                      |
| Medidas ext., alto neto en mm                          | 468                                  |
| Medidas ext., ancho neto en mm                         | 475                                  |
| Medidas ext., fondo neto en mm                         | 531                                  |
| Medidas ext., alto bruto en mm                         | 270                                  |
| Medidas ext., ancho bruto en mm                        | 525                                  |
| Medidas ext., fondo bruto en mm                        | 540                                  |
| Peso neto en kg  | 4,50                                 |
| Peso bruto en kg                                       | 5,70                                 |
| <b>Suministro del aparato</b>                          |                                      |
| ID 110 tobera iny., Ø 2,5 mm, longitud 110 mm [número] | 96                                   |