

E 352

Tobera inyectora  
para la limpieza óptima de los objetos.



- Apto para uso en carro inyector
- Se puede combinar con la retención E 354
- Ø 6 x 220 mm, atornillable

Código EAN: 400251117082 / Número de material: 03809510 /  
Número de material antiguo: 69735201D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Categoría de producto</b>	
Tobera iny.	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	220
Medidas ext., ancho neto en mm	10
Medidas ext., fondo neto en mm	10
Medidas ext., alto bruto en mm	230
Medidas ext., ancho bruto en mm	20
Medidas ext., fondo bruto en mm	30
Diámetro en mm	6
Peso neto en kg	0,03
Peso bruto en kg	0,03