

E 380
Carro
para el alojamiento óptimo de vidrio de cuello estrecho.



- Equipado con 32 boquillas y retenciones
- Equipado con conexión para secado con aire caliente
- Dispositivo de soporte para ML/2 para detección autom. del carro

Código EAN: 4002511116467 / Número de material: 03809880 /
Número de material antiguo: 69538001D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoría de producto	
Carro con conex. para secado con aire caliente	•
Carro para matraces de cuello estrecho	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Matraces de cuello estrecho [número]	32
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	502
Medidas ext., ancho neto en mm	535
Medidas ext., fondo neto en mm	517
Medidas ext., alto bruto en mm	545
Medidas ext., ancho bruto en mm	160
Medidas ext., fondo bruto en mm	530
Peso neto en kg	7,90
Peso bruto en kg	8,60
Suministro del aparato	
E 351 tobera iny., Ø 4 mm, longitud 160 mm [número]	14
E 352 tobera iny., Ø 6 mm, longitud 220 mm [número]	18
E 353 dispositivo de retención para tobera iny. E 351 [número]	14
E 354 dispositivo de retención para tobera iny. E 352 [número]	18
Tobera de aclarado para dosificador en polvo [número]	1