


ID 110

Tobera inyectora

con soporte de plástico, Ø 3 mm, longitud 110 mm.



- Apto para cestos y carros inyectoros comunes
- Apto para p .ej. cilindros graduados, matraces y tubos de ensayo

Código EAN: 400251116979 / Número de material: 03810330 /
Número de material antiguo: 69711001D

Familia de productos

| | |
|--|---|
| Aparatos limpieza y desinf., laboratorio | • |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio | • |
| Lavadora para laboratorio SlimLine | • |
| Equipo para la limpieza industrial de piezas | • |
| Lavadoras para laboratorio de gran capacidad para la limpieza industrial de piezas | • |
| Lavadora para laboratorio SlimLine para la limpieza industrial de piezas | • |

Pertenencia de aparatos

| | |
|------------------------|---|
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PLW 8636 [IPC] | • |
| PLW 8636 [LAB/LAB MON] | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8604 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| PLW 8683 | • |
| PLW 8683 CD | • |
| PLW 8693 | • |
| PLW 7111 | • |
| PLW 7111 [IPC] | • |

Categoría de producto

| | |
|-------------|---|
| Tobera iny. | • |
|-------------|---|

Ámbito de aplicación

| | |
|-----------------------------|---|
| Prep. vidrio de laboratorio | • |
|-----------------------------|---|

Características del producto

| | |
|----------|--------------------------------------|
| Material | Acero inoxidable, Material sintético |
| Color | Acero inoxidable, Negro |

Conexión eléctrica estándar

| | |
|--------------------------|-----------|
| Número de fases | 0 |
| Tensión en V | 0-0 |
| Frecuencia en Hz | 0-0 |
| Pot. nominal total en kW | 0,00-0,00 |
| Fusibles en A | 0-0 |


Medidas y peso

| | |
|--------------------------------|-----|
| Medidas ext., alto neto en mm | 32 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 32 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 111 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 32 |

ID 110

Tobera inyectora

con soporte de plástico, Ø 3 mm, longitud 110 mm.



Código EAN: 400251116979 / Número de material: 03810330 /
Número de material antiguo: 69711001D

| | |
|---------------------------------|------|
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 80 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 120 |
| Diámetro en mm | 3 |
| Peso neto en kg | 0,01 |
| Peso bruto en kg | 0,01 |