

E 314

Toma independiente

Para la toma manual de agua desmineralizada.



- Soporta una presión de hasta 10 bar
- Soporta una presión de hasta 10 bar
- Se incluye manguera de presión de 150 cm
- Completo con manguera de presión 150 cm

Código EAN: 4002511115286 / Número de material: 03830340 /
Número de material antiguo: 69431401D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Lavavajillas de campana	•
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Perteneencia de aparatos	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•

E 314

Toma independiente

Para la toma manual de agua desmineralizada.



Código EAN: 4002511115286 / Número de material: 03830340 /
Número de material antiguo: 69431401D

PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoría de producto	
Prep. agua	•
Otros accesorios	•
Características del producto	
Material	Material sintético
Color	Negro
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	135
Medidas ext., ancho bruto en mm	420
Medidas ext., fondo bruto en mm	210
Peso neto en kg	1,70
Peso bruto en kg	1,81