

APWM 068

Módulo de recuperación de agua
para reutilizar agua ligeramente contaminada.



- Recuperación de agua con una lavadora de 20 kg: aprox. 34 %
- Montaje sencillo, incluso con posterioridad
- Depósito de agua completo, filtro y tubería incluidos

Código EAN: 4002512063845 / Número de material: 04451340 /
Número de material antiguo: 59510304D

Familia de productos	
Lavadoras	•
Familia de aparatos/accesorios	
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6321	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
Categoría de producto	
Recuperación de agua	•
Características del producto	
Conexión eléctrica	OHNE
Material	Acero inoxidable
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	930
Medidas ext., ancho neto en mm	800
Medidas ext., fondo neto en mm	850
Medidas ext., alto bruto en mm	890
Medidas ext., ancho bruto en mm	820
Medidas ext., fondo bruto en mm	1000
Peso neto [kg]	48,00
Peso bruto en kg	60,00