

## DOS S

Soporte bomba dosificadora

Soporte desplazable con base colocada en diagonal.



- Apto para montaje de la carcasa de bombas dosificadoras DOS G2
- Apto para el montaje de la unidad de bombas dosificadoras DOS GP3
- Con 4 ruedas articuladas para una máxima movilidad

Código EAN: 4002512161107 / Número de material: 04814240 /  
Número de material antiguo: 59170031D

<b>Familia de productos</b>	
Lavadoras	•
<b>Familia de aparatos/accesorios</b>	
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
<b>Categoría de producto</b>	
Sistema de dosificación	•
<b>Características del producto</b>	
Conexión eléctrica	OHNE
Material	Chapa acero galvan pulverizada
Color	Gris hierro
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	1030
Medidas ext., ancho neto en mm	1000

DOS S

Soporte bomba dosificadora

Soporte desplazable con base colocada en diagonal.



Código EAN: 4002512161107 / Número de material: 04814240 /

Número de material antiguo: 59170031D

Medidas ext., fondo neto en mm	371
Medidas ext., alto bruto en mm	1030
Medidas ext., ancho bruto en mm	1300
Medidas ext., fondo bruto en mm	413
Peso neto [kg]	9,00
Peso bruto en kg	10,00