


E 500  
Complemento  
para el alojamiento óptimo de 8 marcos de soldadura.



- Equipado con 8 compartimentos, distancia 53 mm

Código EAN: 4002512431439 / Número de material: 05376820 /  
Número de material antiguo: 69550001D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
IR 6002	•
<b>Categoría de producto</b>	
Otro accesorio	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Número de compartimentos	8
Distancia al puntal en mm	53
Alto del puntal en mm	300
<b>Capacidad</b>	
Circuitos impresos [número]	8
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	400
Medidas ext., ancho bruto en mm	530
Medidas ext., fondo bruto en mm	545
Peso neto en kg	2,20
Peso bruto en kg	3,50