

APWM 016

Válvula antirretroceso

Para montaje en la manguera dosificadora P2.



- Para productos de dosif. alcalinos o ácidos *

* La válvula antirretroceso impide que el dosificador siga funcionando.

Advertencia: en caso de utilizar clarificante o almidón líquido, no utilizar ninguna válvula antirretroceso en la manguera de dosificación correspondiente, ya que este producto podría taponarla.

Código EAN: 4002512614054 / Número de material: 05571620 /
Número de material antiguo: 59170078D

Familia de productos	
Lavadoras	•
Familia de aparatos/accesorios	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 509	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Categoría de producto	
Sistema de dosificación	•
Características del producto	
Conexión eléctrica	OHNE
Material	Material sintético
Color	Gris
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	40
Medidas ext., ancho neto en mm	80
Medidas ext., fondo neto en mm	40
Medidas ext., alto bruto en mm	130
Medidas ext., ancho bruto en mm	350
Medidas ext., fondo bruto en mm	170
Peso neto [kg]	0,32
Peso bruto en kg	0,40