

DOS-G2

Carcasa para bombas de acero inoxidable

Con espacio para un máximo de 3 bombas P2 dosificadoras de productos líquidos.



- Regleta de bornes de 12 polos para una conexión sencilla

Código EAN: 4002512614870 / Número de material: 05572530 /
Número de material antiguo: 59170079D

Familia de productos	
Lavadoras	•
Familia de aparatos/accesorios	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Categoría de producto	
Sistema de dosificación	•
Características del producto	
Conexión eléctrica	OHNE
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	540
Medidas ext., ancho neto en mm	540
Medidas ext., fondo neto en mm	190
Medidas ext., alto bruto en mm	185
Medidas ext., ancho bruto en mm	540
Medidas ext., fondo bruto en mm	540

DOS-G2

Carcasa para bombas de acero inoxidable

Con espacio para un máximo de 3 bombas P2 dosificadoras de productos líquidos.

Código EAN: 4002512614870 / Número de material: 05572530 /
Número de material antiguo: 59170079D



Peso neto [kg]	2,30
Peso bruto en kg	2,50