

C 4060 WM 2 SL

Recaudador independ. acero inox.

Con comprobador mecánico para ficha número 2, incluido bloqueo de ranura.



- Apto para el funcionamiento de programa
- Aparato de libre instalación sobre la tapa de la máquina
- Con iluminación LED para solicitar pago, inicio y funcionamiento
- Las fichas se pueden conseguir como accesorios
- Altura 25,8, anchura 17,5, profundidad 15,5 cm

Código EAN: 4002513260779 / Número de material: 05709100 /  
Número de material antiguo: 59406032D

Familia de productos	
Lavadoras	•
Secadora	•
Planchadoras	•
Familia de aparatos/accesorios	
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•

C 4060 WM 2 SL

Recaudador independ. acero inox.

Con comprobador mecánico para ficha número 2, incluido bloqueo de ranura.



Código EAN: 4002513260779 / Número de material: 05709100 /  
Número de material antiguo: 59406032D

PW 5065	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5105 Vario	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 507	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 511	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 516	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
<b>Categoría de producto</b>	
Sistema de cobro	•
Aparato recaudador	•

C 4060 WM 2 SL

Recaudador independ. acero inox.

Con comprobador mecánico para ficha número 2, incluido bloqueo de ranura.



Código EAN: 4002513260779 / Número de material: 05709100 /  
Número de material antiguo: 59406032D

<b>Características del producto</b>	
Conexión eléctrica	AC 220-240V 50-60HZ
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	258
Medidas ext., ancho neto en mm	176
Medidas ext., fondo neto en mm	155
Medidas ext., alto bruto en mm	325
Medidas ext., ancho bruto en mm	245
Medidas ext., fondo bruto en mm	195
Peso neto [kg]	3,96
Peso bruto en kg	4,80
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
CE	•