


E 969

Complemento

para el alojamiento de diversos utensilios.



- Chapa perforada 7 x 7 x 3 mm
- Apto para E 900-4/1, E 935/1, E 975/2, E 941 con E 945*

* El carro E 941 solo se puede usar en combinación con el módulo E 945.

Código EAN: 4002513298765 / Número de material: 05746240 /

Número de material antiguo: 69596901D

| | |
|--|------------------|
| Familia de productos | |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PG 8527 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Categoría de producto | |
| Acc./mód. vasos de precipitados | • |
| Otro accesorio | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Acero inoxidable |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. vidrio de laboratorio | • |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Número de fases | 0 |
| Tensión en V | 0-0 |
| Frecuencia en Hz | 0-0 |
| Pot. nominal total en kW | 0,00-0,00 |
| Fusibles en A | 0-0 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 122 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 363 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 533 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 165 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 560 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 535 |
| Peso neto en kg | 1,33 |
| Peso bruto en kg | 2,23 |